

Cylindrical Master-Plate® glueable insert Ø38

MSP38

Inox 316L

- Glueable stainless steel plate with tapped insert or threaded stud
- Material:
316L stainless steel

Applications

- Industrial, transport, building, furnishings

Info.


- Glue not supplied
- Not supplied individually, contact us for details





316L stainless steel



316L stainless steel



Exemple d'application



DISCOUNTS

Qty	1+	50+	100+	500+
Disc.	List	-10%	-20%	On request

Part number	ØA	ØD	L	Form	Price each 1 to 49
MSP38EB-8-6/SS	38	M8	6,5	Blind tapped	3,11 €
MSP38E-8-6/SS	38	M8	6,5	Nut	3,11 €
MSP38F-6-40/SS	38	M6	40	Thread	3,11 €
MSP38F-8-40/SS	38	M8	40	Thread	3,51 €

Dimensions in mm

Altri prodotti...



EZYSS
Piedino antivibrante cilindrico inox, inox



GE_C
Snodo sferico, Cromo duro/PTFE



KGS
Vite a ricircolo di sfere al metro, Vite a sfere rullata, al metro




RTN
Giunto Bowex®, a dentatura bombata, Nylon



PW_PWG2
Vite senza fine di precisione, Inox



ACLBT5
Sistema di chiusura per profili alluminio, Spessore per blocca porta...



FTSN
Albero supportato per guida lineare, Albero acciaio / supporto allu...



BAN
Connettore / supporto per profili alluminio, Regolabile



CHB
Braccio di reazione, Braccio di reazione per riduttori CHB



GMC
Guida prodotto laterale tonda, Per imbottigliamento e imballaggio



GE
Chiusura a leva, Standard



NT91
Riduttore coassiale a treni paralleli, da 10 a 35 Nm - a treni paral...

Prodotti correlati



MSP3815
Inserto con piastrina a incollare Masterplate®, rettangolare con in...



MSP38
Inserto con piastrina a incollare Masterplate®, Cilindrico Ø38 con...



MSP23
Inserto con piastrina a incollare Masterplate®, Cilindrico Ø23 con...



MSP3815
Inserto con piastrina a incollare Masterplate®, rettangolare con dado