

Cylindrical Master-Plate® glueable insert Ø38

MSP38

Inox 316L

- Glueable stainless steel plate with tapped insert or threaded stud
- Material:
316L stainless steel

Applications

- Industrial, transport, building, furnishings

Info.


- Glue not supplied
- Not supplied individually, contact us for details





316L stainless steel



316L stainless steel



Exemple d'application



DISCOUNTS

Qty	1+	50+	100+	500+
Disc.	List	-10%	-20%	On request

Part number	ØA	ØD	L	Form	Price each 1 to 49
MSP38EB-8-6/SS	38	M8	6,5	Blind tapped	3,11 €
MSP38E-8-6/SS	38	M8	6,5	Nut	3,11 €
MSP38F-6-40/SS	38	M6	40	Thread	3,11 €
MSP38F-8-40/SS	38	M8	40	Thread	3,51 €

Dimensions in mm

Altri prodotti...




HTD5M-BAR
Barra dentata per cinghia RPP, HTD5



G0
Ingranaggio dritto acciaio, Acciaio 20NCD2



CNA-CNG
Staffa di montaggio per molla a gas, Staffa di montaggio a squadra p...




QNJ
Cuscinetto a singola corona di rulli cilindrici, Anello interno fiss...



DIV_SS
Pistoncino a molla, Bloccabile - Inox



TFR
Tenditore rigido, Fisso



TCXR
Tenditore per catena automatico, Con pignone acciaio



HLU
Volantino con razze, Alluminio



J65
Riduttore coassiale a treni paralleli, da 0.80 a 2.95 - a treni para...



TBD
Tavola di posizionamento a passo inverso



LWL
Guida lineare a sfere - Sfere inox, Carello - da 514 N a 16700 N



WSRM
Dado cilindrico in polimero, Polimero (Iglidur®) - 1 filetto

Prodotti correlati



MSP3815
Inserto con piastrina a incollare Masterplate®, rettangolare con in...



MSP3815
Inserto con piastrina a incollare Masterplate®, rettangolare con dado



MSP3815
Inserto con piastrina a incollare Masterplate®, rettangolare con pe...



MSP38
Inserto con piastrina a incollare Masterplate®, Cilindrico Ø38 con...