

Giunto di collegamento per tubo quadrato

NCTA NCTB

Plastica

- Per tubo quadrato / 25 x 25 x 1,5 mm
- Materiale:
Poliamide rinforzata

Info.


- Venduto a multipli, contattateci

Accessori


- Tubo per struttura TUBE
- Profili guide di scorrimento PGT
- Profili supporti PSP



Tipo A



Tipo B



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	20+	30+
Sc.	Prezzo	-10%	Su richiesta

Codice	Massa (kg)	Tipo	Prezzo unit. da 1 a 19
NCT25-25A	0,05	A	9,23 €
NCT25-25B	0,07	B	10,06 €

Dimensioni in mm



Giunto di collegamento per tubo quadrato

Plastica

NCT_C
NCT_D

- Per tubo quadrato / 25 x 25 x 1,5 mm
- Materiale:
Poliamide rinforzata

Info.



- Venduto a multipli, contattateci

Accessori

- Tubo per struttura TUBE
- Profili guide di scorrimento PGT
- Profili supporti PSP



Tipo C



Tipo D

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	20+	30+
Sc.	Prezzo	-10%	Su richiesta

Codice	Massa (kg)	Tipo	Prezzo unit. da 1 a 19
NCT25-25C	0,09	C	10,26 €
NCT25-25D	0,07	D	10,06 €

Giunto di collegamento per tubo quadrato

NCTE NCTF

Plastica


- Per tubo quadrato / 25 x 25 x 1,5 mm
- Materiale:
Poliamide rinforzata

Info.


- Venduto a multipli, contattateci

Accessori


- Tubo per struttura TUBE
- Profili guide di scorrimento PGT
- Profili supporti PSP



Tipo E



Tipo F



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	20+	30+
Sc.	Prezzo	-10%	Su richiesta

Codice	Massa (kg)	Tipo	Prezzo unit. da 1 a 19
NCT25-25E	0,09	E	10,26 €
NCT25-25F	0,11	F	10,69 €

Dimensioni in mm



Giunto di collegamento per tubo quadrato

Plastica

NCTG
NCTH


- Per tubo quadrato / 25 x 25 x 1,5 mm
- Materiale:
Poliamide rinforzata

Info.


- Venduto a multipli, contattateci

Accessori

- Tubo per struttura TUBE
- Profili guide di scorrimento PGT
- Profili supporti PSP



Tipo G



Tipo H

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	20+	30+
Sc.	Prezzo	-10%	Su richiesta

Codice	Massa (kg)	Tipo	Prezzo unit. da 1 a 19
NCT25-25G	0,13	G	11,54 €
NCT25-25H	0,05	H	9,23 €

Dimensioni in mm

Altri prodotti...



VHTM

Hexagonal headed bolt Hygienic Design®, Inox



UTKswcr

Guida lineare Utilitrack®, Carrello a rotelle acciaio



ACL

Elementi di giunzione, Angolare semicircolare



BEAB

Manopola, stella, antibatterico



DB

Ingranaggio conico - Acciaio 60C40, 2:1



PRF_SDD_1820

Supporto per sensore Ø18 e Ø20, Ø18 e Ø20



CMAss

Vite ad occhiello, Inox



WJUM20

Pattino Drylin® W, Pattino




METC

Cuscinetto a collare, Bronzo autolubrificante




PSG2

Ingranaggio dritto di precisione, Acciaio 20NCD2 cementato



PRF_JL4

Panel accessories, Guarnizione - Ø 4mm



PO

Maniglia a ponte - Multi-settore, Foro liscio

Prodotti correlati



NCT

Giunto di collegamento, Ad angolo fisso



NCT

Giunto di collegamento, Ad angolo fisso



NCT

Giunto di collegamento, Ad angolo fisso



TUBE25_25

Tubo quadrato, Alluminio