

Giunto di collegamento per tubo quadrato

NCTA NCTB

Plastica

- Per tubo quadrato / 25 x 25 x 1,5 mm
- Materiale:
Poliamide rinforzata

Info.


- Venduto a multipli, contattateci

Accessori


- Tubo per struttura TUBE
- Profili guide di scorrimento PGT
- Profili supporti PSP



Tipo A



Tipo B



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	20+	30+
Sc.	Prezzo	-10%	Su richiesta

Codice	Massa (kg)	Tipo	Prezzo unit. da 1 a 19
NCT25-25A	0,05	A	9,23 €
NCT25-25B	0,07	B	10,06 €

Dimensioni in mm



Giunto di collegamento per tubo quadrato

Plastica

NCT_C
NCT_D


- Per tubo quadrato / 25 x 25 x 1,5 mm
- Materiale:
Poliamide rinforzata

Info.



- Venduto a multipli, contattateci

Accessori

- Tubo per struttura TUBE
- Profili guide di scorrimento PGT
- Profili supporti PSP



Tipo C



Tipo D

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	20+	30+
Sc.	Prezzo	-10%	Su richiesta

Codice	Massa (kg)	Tipo	Prezzo unit. da 1 a 19
NCT25-25C	0,09	C	10,26 €
NCT25-25D	0,07	D	10,06 €

Giunto di collegamento per tubo quadrato

NCTE NCTF

Plastica

- Per tubo quadrato / 25 x 25 x 1,5 mm
- Materiale:
Poliamide rinforzata

Info.

- Venduto a multipli, contattateci

Accessori


- Tubo per struttura TUBE
- Profili guide di scorrimento PGT
- Profili supporti PSP



Tipo E



Tipo F



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	20+	30+
Sc.	Prezzo	-10%	Su richiesta

Codice	Massa (kg)	Tipo	Prezzo unit. da 1 a 19
NCT25-25E	0,09	E	10,26 €
NCT25-25F	0,11	F	10,69 €

Dimensioni in mm



Giunto di collegamento per tubo quadrato

Plastica

NCTG
NCTH


- Per tubo quadrato / 25 x 25 x 1,5 mm
- Materiale:
Poliamide rinforzata

Info.


- Venduto a multipli, contattateci

Accessori

- Tubo per struttura TUBE
- Profili guide di scorrimento PGT
- Profili supporti PSP



Tipo G



Tipo H

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	20+	30+
Sc.	Prezzo	-10%	Su richiesta

Codice	Massa (kg)	Tipo	Prezzo unit. da 1 a 19
NCT25-25G	0,13	G	11,54 €
NCT25-25H	0,05	H	9,23 €

Dimensioni in mm

Altri prodotti...



HTD8M-BAR

Barra dentata per cinghia RPP, HTD8



LVT

Mini martinetto motorizzato 1A, 1 ampere



BLHB20

Rinvio angolare ad albero cavo, fino a 4.4 Nm



RHTplss

Ruota alte temperature, fino a 200kg



SVT15

Martinetto a vite - Vite traslante, Vite traslante



MSP23

Inserto con piastrina incollare Masterplate®, Cilindrico Ø23 con...



YG1

Ingranaggio dritto PRESTAZIONE, Acciaio 35NCD6



VLBG

Anello di sollevamento, Girevole



CHN_CHNSS

Catena dritta a maglie lunghe, Inox




APB_T

Perno di fissaggio per morsetti, Maschiato



VELM6

Supporto avvitabile per rotolo a strappo



TIFbout

Tirante tutto filetto - DIN976A, Acciaio

Prodotti correlati



NCT

Giunto di collegamento, Ad angolo fisso



NCT

Giunto di collegamento, Ad angolo fisso



NCT

Giunto di collegamento, Ad angolo fisso



TUBE25_25

Tubo quadrato, Alluminio