Giunto di collegamento per tubo quadrato

NCTA
NCTB

Plastica


- **Per tubo quadrato / 25 x 25 x 1,5 mm**
- *Materiale:*
  Poliammide rinforzata

Info.


- **Venduto a multipli, contattateci**


Accessori

- *Tubo per struttura* **TUBE**
- *Profili guide di scorrimento* **PGT**
- *Profili supporti* **PSP**



Tipo A





Tipo B

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	20+	30+
Sc.	Prezzo	-10%	Su richiesta

Codice	Massa (kg)	Tipo	Prezzo unit. da 1 a 19
NCT25-25A	0,05	A	9,23 €
NCT25-25B	0,07	B	10,06 €

Dimensioni in mm

Giunto di collegamento per tubo quadrato

Plastica

NCTC
NCTD


- ***Per tubo quadrato / 25 x 25 x 1,5 mm***
- *Materiale:*
  Poliammide rinforzata

Info.


- ***Venduto a multipli, contattateci***


Accessori

- *Tubo per struttura* **TUBE**
- *Profili guide di scorrimento* **PGT**
- *Profili supporti* **PSP**



Tipo C





Tipo D

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	20+	30+
Sc.	Prezzo	-10%	Su richiesta

Codice	Massa (kg)	Tipo	Prezzo unit. da 1 a 19
NCT25-25C	0,09	C	10,26 €
NCT25-25D	0,07	D	10,06 €

Giunto di collegamento per tubo quadrato

NCTE
NCTF

Plastica


- ***Per tubo quadrato / 25 x 25 x 1,5 mm***
- *Materiale:*
  Poliammide rinforzata

Info.


- ***Venduto a multipli, contattateci***


Accessori

- *Tubo per struttura* **TUBE**
- *Profili guide di scorrimento* **PGT**
- *Profili supporti* **PSP**



Tipo E





Tipo F

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	20+	30+
Sc.	Prezzo	-10%	Su richiesta

Codice	Massa (kg)	Tipo	Prezzo unit. da 1 a 19
NCT25-25E	0,09	E	10,26 €
NCT25-25F	0,11	F	10,69 €

Dimensioni in mm

Giunto di collegamento per tubo quadrato

Plastica

NCTG
NCTH


- ***Per tubo quadrato / 25 x 25 x 1,5 mm***
- *Materiale:*
  Poliammide rinforzata

Info.


- ***Venduto a multipli, contattateci***


Accessori

- *Tubo per struttura* **TUBE**
- *Profili guide di scorrimento* **PGT**
- *Profili supporti* **PSP**



Tipo G





Tipo H

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	20+	30+
Sc.	Prezzo	-10%	Su richiesta

Codice	Massa (kg)	Tipo	Prezzo unit. da 1 a 19
NCT25-25G	0,13	G	11,54 €
NCT25-25H	0,05	H	9,23 €

Dimensioni in mm

Altri prodotti...



TRM

Cremagliera sezione circolare, Acciaio - modulo 1-6



CHML40

Riduttore a ruota e vite senza fine, fino a 57 Nm - Con limitatore d...



PRF_CLIP_22

Clip di fissaggio per cavi per profili alluminio, Per cavi elettrici...



BVR

Battute a vite regolabile, Acciaio



MPB

Distanziatore esagonale, Ottone



BOX-TOR-H

Valigetta di guarnizioni toriche in nitrile, 3.00 x 2.00mm a 45.20 x...



DOMI30

Kit di raccordo, Kit di raccordo XY



CLLCLLP

Perno serie lunga, Acciaio - serie lunga



TIFbout

Tirante tutto filetto - DIN976A, Acciaio



CQA30

Accessori per slitta di regolazione miniatura,



RGS

Giunto senza gioco Rotex® GS, da 0.5 a



PRF-P

Supporto piede, Per piedi o ruote

Prodotti correlati



NCT

Giunto di collegamento, Ad angolo fisso



NCT

Giunto di collegamento, Ad angolo fisso



NCT

Giunto di collegamento, Ad angolo fisso



TUBE25_25

Tubo quadrato, Alluminio