

Giunto di collegamento per tubo quadrato

NCTA NCTB

Plastica

- Per tubo quadrato / 25 x 25 x 1,5 mm
- Materiale:
Poliamide rinforzata

Info.


- Venduto a multipli, contattateci

Accessori


- Tubo per struttura TUBE
- Profili guide di scorrimento PGT
- Profili supporti PSP



Tipo A



Tipo B



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	20+	30+
Sc.	Prezzo	-10%	Su richiesta

Codice	Massa (kg)	Tipo	Prezzo unit. da 1 a 19
NCT25-25A	0,05	A	9,23 €
NCT25-25B	0,07	B	10,06 €

Dimensioni in mm



Giunto di collegamento per tubo quadrato

Plastica

NCT_C
NCT_D


- Per tubo quadrato / 25 x 25 x 1,5 mm
- Materiale:
Poliamide rinforzata

Info.



- Venduto a multipli, contattateci

Accessori

- Tubo per struttura TUBE
- Profili guide di scorrimento PGT
- Profili supporti PSP



Tipo C



Tipo D

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	20+	30+
Sc.	Prezzo	-10%	Su richiesta

Codice	Massa (kg)	Tipo	Prezzo unit. da 1 a 19
NCT25-25C	0,09	C	10,26 €
NCT25-25D	0,07	D	10,06 €

Giunto di collegamento per tubo quadrato

NCTE NCTF

Plastica

- Per tubo quadrato / 25 x 25 x 1,5 mm
- Materiale:
Poliammide rinforzata

Info.

- Venduto a multipli, contattateci

Accessori


- Tubo per struttura TUBE
- Profili guide di scorrimento PGT
- Profili supporti PSP



Tipo E



Tipo F



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	20+	30+
Sc.	Prezzo	-10%	Su richiesta

Codice	Massa (kg)	Tipo	Prezzo unit. da 1 a 19
NCT25-25E	0,09	E	10,26 €
NCT25-25F	0,11	F	10,69 €

Dimensioni in mm



Giunto di collegamento per tubo quadrato

Plastica

NCTG
NCTH


- Per tubo quadrato / 25 x 25 x 1,5 mm
- Materiale:
Poliamide rinforzata

Info.


- Venduto a multipli, contattateci

Accessori

- Tubo per struttura TUBE
- Profili guide di scorrimento PGT
- Profili supporti PSP



Tipo G



Tipo H

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	20+	30+
Sc.	Prezzo	-10%	Su richiesta

Codice	Massa (kg)	Tipo	Prezzo unit. da 1 a 19
NCT25-25G	0,13	G	11,54 €
NCT25-25H	0,05	H	9,23 €

Dimensioni in mm

Altri prodotti...



WS20
Binario Drylin® W,
Binario



SVG
Chiusura a leva
regolabile, Corsa da
82mm a 92mm



CHAE4080PA
Cerniera ad avvitare
estetica simmetrica,
Poliammide



AF
Giunto rigido con cava
chiavetta, Set screw



OP6
Indicatore di posizione
digitale (N. di giri), 5
cifre



VRC2
Staffa di bloccaggio 2
lati, 2 lati



BIM
Pistoncino a molla,
miniatura



UTKpwrr
Guida lineare
Utilitrack®, Profilo
guida a V



PM3
Ruota per vite senza
fine, Bronzo



BAG0
Anello di bloccaggio,
Inox



PHT
Maniglia a ponte, Fino
a 250°C



CHA_GC_9SS
Cerniera (tutto inox),
A saldare

Prodotti correlati



NCT
Giunto di
collegamento, Ad
angolo fisso



NCT
Giunto di
collegamento, Ad
angolo fisso



TUBE25_25
Tubo quadrato,
Alluminio



PGT
Accessori per
pannello, Profilo per
pannello scorrevole