

Giunto di collegamento per tubo quadrato



NCTA
NCTB

Plastica

- Per tubo quadrato / 25 x 25 x 1,5 mm

- Materiale:

Poliammide rinforzata

Info.

- Venduto a multipli, contattateci

Accessori


- Tubo per struttura TUBE

- Profili guide di scorrimento PGT

- Profili supporti PSP



Tipo A



Tipo B

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	20+	30+
Sc.	Prezzo -10%	Prezzo	Su richiesta

Codice	Massa (kg)	Tipo	Prezzo unit. da 1 a 19
NCT25-25A	0,05	A	9,23 €
NCT25-25B	0,07	B	10,06 €

Dimensioni in mm



Giunto di collegamento per tubo quadrato

Plastica

NCTc
NCTd

- Per tubo quadrato / 25 x 25 x 1,5 mm

- Materiale:

Poliammide rinforzata

Info.

- Venduto a multipli, contattateci

Accessori


- Tubo per struttura TUBE

- Profili guide di scorrimento PGT

- Profili supporti PSP



Tipo C



Tipo D

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà Sc.	1+	20+	30+
	Prezzo -10%	Su richiesta	

Codice	Massa (kg)	Tipo	Prezzo unit. da 1 a 19
NCT25-25C	0,09	C	10,26 €
NCT25-25D	0,07	D	10,06 €

Giunto di collegamento per tubo quadrato



NCT_E
NCT_F

Plastica

- Per tubo quadrato / 25 x 25 x 1,5 mm

- Materiale:

Poliammide rinforzata

Info.

- Venduto a multipli, contattateci

Accessori


- Tubo per struttura **TUBE**

- Profili guide di scorrimento **PGT**

- Profili supporti **PSP**



Tipo E



Tipo F

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà Sc.	1+	20+	30+
	Prezzo -10%	Su richiesta	

Codice	Massa (kg)	Tipo	Prezzo unit. da 1 a 19
NCT25-25E	0,09	E	10,26 €
NCT25-25F	0,11	F	10,69 €

Dimensioni in mm



Giunto di collegamento per tubo quadrato

Plastica

NCT_G
NCT_H

- Per tubo quadrato / 25 x 25 x 1,5 mm

- Materiale:

Poliammide rinforzata

Info.

- Venduto a multipli, contattateci

Accessori


- Tubo per struttura TUBE

- Profili guide di scorrimento PGT

- Profili supporti PSP



Tipo G



Tipo H

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà Sc.	1+	20+	30+
Prezzo	-10%	Su richiesta	

Codice	Massa (kg)	Tipo	Prezzo unit. da 1 a 19
NCT25-25G	0,13	G	11,54 €
NCT25-25H	0,05	H	9,23 €

Dimensioni in mm

Altri prodotti...



G-Eco2

Ingranaggio dritto
acciaio - serie ECO,
Acciaio C45



JCDss

Giunto cardanico -
inox, Sollecitazioni
leggere



RFV50

Riduttore inox a ruota
e vite senza fine, fino
a 80 Nm



HTD5M_25

Puleggia dentata di
trasmissione tipo
HTD, HTD5 Alluminio



TPR

Madrevite a passo
lungo, Madrevite sola-
fino a 40mm di corsa
per rot...



CHMR110

Riduttore a ruota e
vite senza fine, fino a
980 Nm



BUT

Accessori per
pannello, Arresto per
pannello



UCF

Cuscinetto a flangia
quadrata in ghisa,
Ghisa



DBL821

Rotella per catena,
Serie 821



CHA

Cerniera, Robusta -
Apertura 180°



T0

Molla di torsione, Inox



PGMT

Maniglia a ponte,
Acciaio

Prodotti correlati



Giunto di
collegamento, Ad
angolo fisso



Giunto di
collegamento, Ad
angolo fisso



Giunto di
collegamento, Ad
angolo fisso



TUBE25_25

Tubo quadrato,
Alluminio