
Giunto di collegamento ad angolo variabile

NCTAT

Plastica

- ***Per tubo quadrato / 25 x 25 x 1,5 mm***
- *Materiali:*
  Corpo: poliammide rinforzata
  Bulloneria: inox




Info.


- ***Venduto a multipli, contattateci***

Accessori

- *Tubo per struttura* **TUBE**
- *Profili guide di scorrimento* **PGT**
- *Profili supporti* **PSP**



Esempio d'applicazione



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	20+	30+
Sc.	Prezzo	-10%	Su richiesta

Codice	Massa (kg)	Tipo	Prezzo unit. da 1 a 19
NCT25-25AT	0,12	AT	11,23 €

Dimensioni in mm

Altri prodotti...



Guida con spazzola, Spazzola



Attacco per forcella, Corta acciaio



Accessorio di serraggio manuale, Serraggio manuale T



Ingranaggio conico in plastica, 2:1



Piede snodato con base stampata Ø100, 15000N



Riduttore coassiale, da 210 a 380 Nm



Cuscinetto combinato senza anello interno, Needle and roller bearings



Antivibrante elastico inox sgolato, Inox



Perno autobloccante inox 303, Inox 303



Supporto corto per manicotto chiuso a sfere, Chiuso - Corto



Vite senza fine di precisione, Acciaio



Piede snodato con base stampata fissabile Ø100, Piede snodato

Prodotti correlati



Tubo quadrato, Alluminio



Giunto di collegamento, Ad angolo fisso



Giunto di collegamento, Ad angolo fisso



Giunto di collegamento, Ad angolo fisso