
# Guida lineare mini DryLin® N 🛣 🖈 🕶


### **NK17 NW17**

# Carico ammissibile fino a 50N

- Guida lineare con pattino di scivolamento polimerico
- Ingombro ridotto (altezza e superficie)
- Funzionamento a secco, non richiede manutenzione
- Elevata insensibilità alla polvere
- Resistenza alla corrosione
- Debole usura, con ridotto coefficiente di attrito
- Peso ridotto arazie ad una combinazione alluminio-plastica
- Possibili velocità e accelerazione molto elevate - Flementi di scivolamento intercambiabili in
- iglidur® [
- Materiali:
  - Corpo del carrello in plastica Binari di alluminio anodizzato
- Perforazione standard simmetrica C5 = C6 Max. s+2,5 Min. s+0.5







Altezza della vite

#### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	5+	10+		
Sc.	Prezzo	-6%	Su richiesta		

Codice	Tipo	Massa (g)	Stock*	unit. da 1 a 4
NK02-17-1000	1 guida (1000mm) + 1 carrello	151,7	V	48,26 €
NW02-17	1 carrello singolo	1,7	<b>V</b>	4,29 €
NW02-17	1 carrello singolo	1,/	V	4,2

<sup>\*</sup>Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm



## Altri prodotti...



Perno di fissaggio, con anello



Maniglia da incasso, Ad avvitare



Maniglia a ponte -Multi-settore, Foro cieco maschiato



Indicatore di posizione elettronico. 5 cifre



Giunto di collegamento, Ad angolo fisso



Molla di torsione, Inox



Pistoncino a molla, acciaio classe 5.8



Anello di sollevamento, Articolato - a saldare



Ingranaggio elicoidale ad assi incrociati a



Spazzola cilindrica modulare, Filo di crine



Ingranaggio dritto di precisione, Inox 303



Scovolo, seta

#### Prodotti correlati



Guida mini Drylin® N, Rail end cap