



NK17 NW17


Carico ammissibile fino a 50N

- Guida lineare con pattino di scivolamento polimerico
- Ingombro ridotto (altezza e superficie)
- Funzionamento a secco, non richiede manutenzione
- Elevata insensibilità alla polvere
- Resistenza alla corrosione
- Debole usura, con ridotto coefficiente di attrito
- Peso ridotto grazie ad una combinazione alluminio-plastica
- Possibili velocità e accelerazione molto elevate
- Elementi di scivolamento intercambiabili in iglidur® J
- Materiali:
 - Corpo del carrello in plastica
 - Binari di alluminio anodizzato
- Perforazione standard simmetrica C5 = C6

Ingombro ridotto



Per vite M3
DIN 7984
DIN 6912
DIN 84
EN ISO 1707



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	5+	10+
Sc.	Prezzo	-6%	Su richiesta

Codice	Tipo	Massa (g)	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 4
NK02-17-1000	1 guida (1000mm) + 1 carrello	151,7	✓	48,26 €
NW02-17	1 carrello singolo	1,7	✓	4,29 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...




CHAM5270SS

Cerniera ad avvitare
inox, Marine



SH1

Ingranaggio elicoidale
ad assi paralleli,
Acciaio 20NCD2




VAB

Vite a ricircolo di sfere
al metro, Vite a sfere
rullata, al metro



AT5-25ECO

Puleggia dentata di
posizionamento tipo
AT, Serie economica -
AT5 al...



CHB

Riduttore a ruota e
vite senza fine, fino a
41 Nm



RTT

Calettatore di
bloccaggio, Coppia
media/elevata



PENC

Maniglia da incasso,
montaggio a scatto



TIFss

Tirante tutto filetto -
DIN976A, Inox



CLB_M

Maniglia a ripresa,
Zamak



AC

Piastrina di riscontro,
15mm



PTA80

Piede snodato con
base stampata Ø80, Ø
80



ACL

Elementi di giunzione,
Angolare
semicircolare

Prodotti correlati



NSKB

Guida mini Drylin® N,
Rail end cap