



## NK17 NW17


### Carico ammissibile fino a 50N

- Guida lineare con pattino di scivolamento polimerico
- Ingombro ridotto (altezza e superficie)
- Funzionamento a secco, non richiede manutenzione
- Elevata insensibilità alla polvere
- Resistenza alla corrosione
- Debole usura, con ridotto coefficiente di attrito
- Peso ridotto grazie ad una combinazione alluminio-plastica
- Possibili velocità e accelerazione molto elevate
- Elementi di scivolamento intercambiabili in iglidur® J
- Materiali:
  - Corpo del carrello in plastica
  - Binari di alluminio anodizzato
- Perforazione standard simmetrica C5 = C6

**Ingombro ridotto**



Per vite M3  
DIN 7984  
DIN 6912  
DIN 84  
EN ISO 1707



### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	5+	10+
Sc.	Prezzo	-6%	Su richiesta

Codice	Tipo	Massa (g)	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 4
NK02-17-1000	1 guida (1000mm) + 1 carrello	151,7	✓	48,26 €
NW02-17	1 carrello singolo	1,7	✓	4,29 €

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

## Altri prodotti...



LR  
Cuscinetti a sfere -  
Accessorio, Ghiera di  
regolazione



BPM\_LOK  
Pressore a molla con  
intaglio e puntale a  
sfera, LONG-LOK -  
Inox 303



PGT  
Accessori per  
pannello, Profilo per  
pannello scorrevole



SLBS  
Pistoncino a molla,  
Tutto inox



BZY\_SS  
Antivibrante elastico  
cilindrico inox, Inox



G2  
Ingranaggio dritto  
acciaio, Acciaio  
20NCD2



RBGpl  
Ruota fissa con  
piastra, Acciaio -  
gomma grigia



S\_ZZ  
Cuscinetto radiale a  
sfere, Inox



HG5-ECO  
Ingranaggio dritto  
acciaio - serie ECO,



PRF\_PL\_9090  
Elementi di giunzione,  
Piastra di fissaggio -



PRF4590  
Profilato alluminio  
standard, 45 x 90 mm



BSPT  
Morsetto per guide,  
Rondo

## Prodotti correlati



NSKB  
Guida mini Drylin® N,  
Rail end cap