Carico ammissibile fino a 500N

NK27
NW27

- ***Guida lineare con pattino di scivolamento polimerico***
- *Ingombro ridotto (altezza e superficie)*
- *Funzionamento a secco, non richiede manutenzione*
- *Elevata insensibilità alla polvere*
- *Resistenza alla corrosione*
- *Debole usura, con ridotto coefficiente di attrito*
- *Peso ridotto grazie ad una combinazione alluminio-plastica*
- *Possibili velocità e accelerazione molto elevate*
- *Elementi di scivolamento intercambiabili in iglidur® J*
- *Materiali:*
  Corpo del carrello in zinco
  Binari di alluminio anodizzato
- *Perforazione standard simmetrica C5 = C6*




NS & NW-01




NS & NW-02


Ingombro ridotto




Serie 1



Serie 2



Serie 1



Serie 2

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	5+	10+
Sc.	Prezzo	-6%	Su richiesta

Codice	Tipo	Massa (g)	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 4
NK01-27-1000	1 Guida (1000mm) + 1 carrello serie 1	300,8	✔	62,10 €
NK02-27-1000	1 Guida (1000mm) + 1 carrello serie 2	302,5	✔	64,22 €
NW01-27	1 carrello serie 1 singolo	10,8	✔	4,82 €
NW02-27	1 carrello serie 2 singolo	12,5	✔	6,96 €

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*

Altri prodotti...


PRS30

Piede snodato tutto inox Ø30, Ø 30


SCR

Accessori per ventosa, Inserto per ventosa - Vite cava


CHAE4060PA

Cerniera ad avvitare estetica asimmetrica, Poliammide


ACLEPP

Angolare, 8 fori


DER90

Motore inox AC asincrono da 1,1 a 1,5kW, 1.1 a 1.5kW


MEP

Impugnatura cilindrica libera, Fissa


CRM

Cremagliera in nylon stampato, Nylon


DOG316

Motoriduttore DC 12V e 24V DC, da 1.5 a 2 Nm


RT25ss

Self-centering flanged locking assembly,


MLY

Grillo con chiodo ad occhiello, Acciaio



PRF_GAL

Rotella per profilo alluminio, Kit di


PTMC

Piede regolabile, square plate

Prodotti correlati


NSKB

Guida mini Drylin® N, Rail end cap