



## Carico ammissibile fino a 500N

## NK27 NW27

- **Guida lineare con pattino di scivolamento polimerico**
- Ingombro ridotto (altezza e superficie)
- Funzionamento a secco, non richiede manutenzione
- Elevata insensibilità alla polvere
- Resistenza alla corrosione
- Debole usura, con ridotto coefficiente di attrito
- Peso ridotto grazie ad una combinazione alluminio-plastica
- Possibili velocità e accelerazione molto elevate
- Elementi di scivolamento intercambiabili in iglidur® J
- Materiali:
  - Corpo del carrello in zinco
  - Binari di alluminio anodizzato
- Perforazione standard simmetrica C5 = C6




NS & NW-01




NS & NW-02


**Ingombro ridotto**




Serie 1



Serie 2



Serie 1



Serie 2

### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	5+	10+
Sc.	Prezzo	-6%	Su richiesta

Codice	Tipo	Massa (g)	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 4
NK01-27-1000	1 Guida (1000mm) + 1 carrello serie 1	300,8	✓	62,10 €
NK02-27-1000	1 Guida (1000mm) + 1 carrello serie 2	302,5	✓	64,22 €
NW01-27	1 carrello serie 1 singolo	10,8	✓	4,82 €
NW02-27	1 carrello serie 2 singolo	12,5	✓	6,96 €

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

## Altri prodotti...



CHC55

Vite a testa cava esagonale CHC, Inox - A2




G0

Ingranaggio dritto acciaio, Acciaio 20NCD2



PRF\_CLIP\_45

Clip di fissaggio per cavi per profili alluminio, Per canalina di ca...



QN

Cuscinetto a singola corona di rulli cilindrici, Anello esterno libero



RFV40

Riduttore inox a ruota e vite senza fine, fino a 47 Nm



CLQ

Cuscinetti a sfere - Accessorio, Spessori metallici centesimali a na...



T10\_30\_AL

Puleggia dentata di posizionamento tipo T, Serie economica - T10 all...



PFC

Piede fisso, Livellamento per piccoli elementi



ERC

Terminale rapido per cavi, A occhio



BAB

Perno autobloccante a sfere, Inox temprato



HTD5M\_25

Puleggia dentata di trasmissione tipo



BAC105

Contenitore a becco, 8mm

## Prodotti correlati



NSKB

Guida mini Drylin® N, Rail end cap