



Carico ammissibile fino a 500N

NK27
NW27

- Guida lineare con pattino di scivolamento polimerico
- Ingombro ridotto (altezza e superficie)
- Funzionamento a secco, non richiede manutenzione
- Elevata insensibilità alla polvere
- Resistenza alla corrosione
- Debole usura, con ridotto coefficiente di attrito
- Peso ridotto grazie ad una combinazione alluminio-plastica
- Possibili velocità e accelerazione molto elevate
- Elementi di scivolamento intercambiabili in iglidur® J
- Materiali:
 - Corpo del carrello in zinco
 - Binari di alluminio anodizzato
- Perforazione standard simmetrica C5 = C6




NS & NW-01




NS & NW-02


Ingombro ridotto




Serie 1



Serie 2



Serie 1



Serie 2

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	5+	10+
Sc.	Prezzo	-6%	Su richiesta

Codice	Tipo	Massa (g)	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 4
NK01-27-1000	1 Guida (1000mm) + 1 carrello serie 1	300,8	✓	62,10 €
NK02-27-1000	1 Guida (1000mm) + 1 carrello serie 2	302,5	✓	64,22 €
NW01-27	1 carrello serie 1 singolo	10,8	✓	4,82 €
NW02-27	1 carrello serie 2 singolo	12,5	✓	6,96 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...




BTCW

Tappo inox per tubo quadrato, A saldare




MPS

Distanziatore esagonale, Inox 303



VP

Volantino a 6 lobi, Duroplast - Acciaio



CTss

Giunto cardanico telescopico inox, Sollecitazioni leggere



PRF_GAL

Rotella per profilo alluminio, Kit di fissaggio per rotella eccentrica



T5P_T10P

Piastra di giunzione per cinghia T, T10



CHAR16Q46

Cerniera a molla, avvitabile



LOQ

Accessori per porte, Ferraporte a scatto



ERF

Terminale rapido per cavi, Terminale



BOX-INS-W

Inserto autofilettante, Box kit - Per legno



BPPL

Attrezzo di montaggio per sfera portante,



TUBE25_25

Tubo quadrato, Alluminio

Prodotti correlati



NSKB

Guida mini Drylin® N, Rail end cap