



Carico ammissibile fino a 500N

NK27
NW27

- Guida lineare con pattino di scivolamento polimerico
- Ingombro ridotto (altezza e superficie)
- Funzionamento a secco, non richiede manutenzione
- Elevata insensibilità alla polvere
- Resistenza alla corrosione
- Debole usura, con ridotto coefficiente di attrito
- Peso ridotto grazie ad una combinazione alluminio-plastica
- Possibili velocità e accelerazione molto elevate
- Elementi di scivolamento intercambiabili in iglidur® J
- Materiali:
 - Corpo del carrello in zinco
 - Binari di alluminio anodizzato
- Perforazione standard simmetrica C5 = C6




NS & NW-01




NS & NW-02


Ingombro ridotto




Serie 1



Serie 2



Serie 1



Serie 2

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	5+	10+
Sc.	Prezzo	-6%	Su richiesta

Codice	Tipo	Massa (g)	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 4
NK01-27-1000	1 Guida (1000mm) + 1 carrello serie 1	300,8	✓	62,10 €
NK02-27-1000	1 Guida (1000mm) + 1 carrello serie 2	302,5	✓	64,22 €
NW01-27	1 carrello serie 1 singolo	10,8	✓	4,82 €
NW02-27	1 carrello serie 2 singolo	12,5	✓	6,96 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



AT5M AT10M

Cinghia aperta al metro tipo AT, AT10 Poliuretano armatura in acciaio



DB

Ingranaggio conico in acciaio, 2:1



IN2

Ingranaggio interno, Acciaio 20NCD2



PAMF100EB

Piede snodato con base stampata fissabile Ø100, Piede snodato



SSB

Ingranaggio conico inox, 1:1



MDB_MTB

Ingranaggio conico in plastica stampata, 3:1



AT5-16ECO

Puleggia dentata di posizionamento tipo AT, Serie economica - AT5 al...




VRBS

Anello di sollevamento, Articolato - a saldare




EHD12

Riduttore coassiale, da 60 a 140 Nm



LWH

Guida lineare a sfere - Sfere acciaio, Carello - da 9320 N a 71300 N



M0

Coppia ruota e vite senza fine, Plastica lavorata (delrin)



PSG25

Ingranaggio dritto di precisione, Acciaio 35NCD6 pretrattato

Prodotti correlati



NSKB

Guida mini Drylin® N, Rail end cap