



Carico ammissibile fino a 500N

NK27  
NW27

- Guida lineare con pattino di scivolamento polimerico
- Ingombro ridotto (altezza e superficie)
- Funzionamento a secco, non richiede manutenzione
- Elevata insensibilità alla polvere
- Resistenza alla corrosione
- Debole usura, con ridotto coefficiente di attrito
- Peso ridotto grazie ad una combinazione alluminio-plastica
- Possibili velocità e accelerazione molto elevate
- Elementi di scivolamento intercambiabili in iglidur® J
- Materiali:
  - Corpo del carrello in zinco
  - Binari di alluminio anodizzato
- Perforazione standard simmetrica C5 = C6




NS & NW-01




NS & NW-02


**Ingombro ridotto**




Serie 1



Serie 2



Serie 1



Serie 2

**SCONTI PER QUANTITÀ**

|     |        |     |              |
|-----|--------|-----|--------------|
| Qtà | 1+     | 5+  | 10+          |
| Sc. | Prezzo | -6% | Su richiesta |

| Codice       | Tipo                                  | Massa (g) | Stock* | Prezzo unit. da 1 a 4 |
|--------------|---------------------------------------|-----------|--------|-----------------------|
| NK01-27-1000 | 1 Guida (1000mm) + 1 carrello serie 1 | 300,8     | ✓      | 62,10 €               |
| NK02-27-1000 | 1 Guida (1000mm) + 1 carrello serie 2 | 302,5     | ✓      | 64,22 €               |
| NW01-27      | 1 carrello serie 1 singolo            | 10,8      | ✓      | 4,82 €                |
| NW02-27      | 1 carrello serie 2 singolo            | 12,5      | ✓      | 6,96 €                |

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

## Altri prodotti...




SMLS  
Tavola lineare, Per  
lunghezze ridotte



ACLERP  
Rulliera, Senza guida  
laterale



LOQ  
Accessori per porte,  
Fermaporte a scatto



PF15  
Riduttore a ruota e  
vite senza fine, fino a  
3,75 Nm



ADL  
Anello di  
sollevamento,  
Femmina



CHA38\_SS  
Cerniera su facciata  
ad avvitare inox, Su  
facciata



TFR  
Tenditore rigido, Fisso



MCL  
Manicotto cilindrico  
maschiato, Cilindrico -  
inox



PPJ  
Pistoncino a molla,  
Con flangia di



CHT  
Motore AC asincrono  
trifase, 0.55 a 1.1kW



DKONSL  
Piedino antivibrante  
conico silicone,



PRF\_T  
Squadra di giunzione,  
Angolare di rinforzo

## Prodotti correlati



NSKB  
Guida mini Drylin® N,  
Rail end cap