

- Guida lineare con pattino di scivolamento polimerico
 - Ingombro ridotto (altezza e superficie)
 - Funzionamento a secco, non richiede manutenzione
 - Elevata insensibilità alla polvere
 - Resistenza alla corrosione
 - Debole usura, con ridotto coefficiente di attrito
 - Peso ridotto grazie ad una combinazione alluminio-plastica
 - Possibili velocità e accelerazione molto elevate
 - Elementi di scivolamento intercambiabili in iglidur® J
 - Materiali:
 - Corpo del carrello in zinco
 - Binari di alluminio anodizzato
 - Perforazione standard simmetrica C5 = C6






NS & NW-01



NS & NW-02

**Ingombro
ridotto**



Serie 1

Serie 2

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	5+	10+
Sc.	Prezzo	-6%	Su richiesta

Codice	Tipo	Massa (g)	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 4
NK01-27-1000	1 Guida (1000mm) + 1 carrello serie 1	300,8	✓	62,10 €
NK02-27-1000	1 Guida (1000mm) + 1 carrello serie 2	302,5	✓	64,22 €
NW01-27	1 carrello serie 1 singolo	10,8	✓	4,82 €
NW02-27	1 carrello serie 2 singolo	12,5	✓	6,96 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



HLU
Volantino con razze,
Alluminio



CMA
Vite ad occhiello,
Acciaio



AT5courroie
Cinghia chiusa
posizionamento AT,
AT5 Poliuretano
armatura in acciaio



BL15
Rinvio angolare, da
1.10 a 6 Nm



PARF80
Piede senza snodo,
Piede snodato
oscillante fissabile
Ø80



RPCtss
Ruota girevole a foro
centrale, Inox -
Poliammide - a doppio
bloccag...



BAGSS
Anello di bloccaggio
inox, Inox



CDPC
Boccola di
posizionamento,
Acciaio



CHAR5050_Z
Cerniera a molla,
avvitabile



T10_21_AL
Puleggia dentata di
posizionamento tipo



PSG055
Ingranaggio dritto di
precisione, Inox 303



AC
Piastrina di riscontro,
15mm

Prodotti correlati



NSKB
Guida mini Drylin® N,
Rail end cap