


NK40 NW40


Carico ammissibile fino a 700N

- Guida lineare con pattino di scivolamento polimerico
- Ingombro ridotto (altezza e superficie)
- Funzionamento a secco, non richiede manutenzione
- Elevata insensibilità alla polvere
- Resistenza alla corrosione
- Debole usura, con ridotto coefficiente di attrito
- Peso ridotto grazie ad una combinazione alluminio-plastica
- Possibili velocità e accelerazione molto elevate
- Elementi di scivolamento intercambiabili in iglidur® J
- Materiali:
 - Corpo del carrello in zinco
 - Binari di alluminio anodizzato
- Perforazione standard simmetrica C5 = C6

Ingombro ridotto



Per vite M4
DIN 7984 DIN 6912
DIN 84
EN ISO 1707
EN ISO 7045



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	5+	10+
Sc.	Prezzo	-6%	Su richiesta

Codice	Tipo	Massa (g)	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 4
NK02-40-1000	1 Guida (1000mm) + 1 carrello	480	✓	78,98 €
NW02-40	1 carrello singolo	30	✓	9,01 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



P30

Riduttore a ruota e vite senza fine, fino a 8.80 Nm



M0

Coppia ruota e vite senza fine , Acciaio non temprato



PSG125

Ingranaggio dritto di precisione, Acciaio 20NCD2 cementato temprato



BOX-TOR-A

Valigetta di guarnizioni toriche in nitrile, 2.90 x 1.78mm a 28.17 x...



WS10

Guida modulare Drylin® W, Binario



CHMX_CHMDX

Albero per riduttore a ruota e vite senza fine CHMR e CHM, Albero se...



ACLEPP

Angolare, 4 fori



NSB

Supporto standard per manicotto chiuso a sfere, Chiuso - Lungo



BGC

Giunto Oldham, con ganascia di serraggio



ATZY

Antivibrante elastico sgolato, Acciaio



LRM

Dado cilindrico in bronzo, Bronzo - 1



SCA

Serracavo, Acciaio

Prodotti correlati



NSKB

Guida mini Drylin® N, Rail end cap