



Guida lineare mini DryLin® N

Carico ammissibile fino a 1 000N



NK80
NW80

- Guida lineare con pattino di scivolamento polimerico

- Ingombro ridotto (altezza e superficie)
- Funzionamento a secco, non richiede manutenzione
- Elevata insensibilità alla polvere
- Resistenza alla corrosione
- Debole usura, con ridotto coefficiente di attrito
- Peso ridotto grazie ad una combinazione alluminio-plastica
- Possibili velocità e accelerazione molto elevate
- Elementi di scivolamento intercambiabili in iglidur® J

- Materiali:
 - Corpo del carrello in plastica
 - Binari di alluminio anodizzato
 - Perforazione standard simmetrica C5 = C6

Ingombro ridotto



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	5+	10+
Sc.	Prezzo -6%		Su richiesta

Codice	Tipo	Massa (g)	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 4
NK02-80-1000	1 Guida (1000mm) + 1 carrello	1240	✓	107,79 €
NW02-80	1 carrello singolo	100	✓	14,25 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



LSAG



BCH_SS



JCSss



BOX-CSss

Albero scanalato a sfere, Carello - da 514 N a 15386 N

Pomello a fungo inox, M3 a M8

Giunto cardanico - inox, Sollecitazioni leggere

Fascette di serraggio, Valigetta di fascette inox



Maniglia a ponte - Multi-settore, Foro liscio



Riduttore a ruota e vite senza fine, Albero doppio in uscita per rid...



Cuscinetto a flangia ovale in ghisa, Ghisa



Guida lineare Utilitrack®, Profilo guida a V



Cerniera ad avvitare, Aperura 180°



Conical flexible shaft handle Ø22, Black



Valigetta di guarnizioni toriche in



Vite senza fine di precisione, Inox

Prodotti correlati



NSKB

Guida mini Drylin® N, Rail end cap