






# Guida lineare mini DryLin® N

Carico ammissibile fino a 1 000N

NK80  
NW80

- Guida lineare con pattino di scivolamento polimerico
- Ingombro ridotto (altezza e superficie)
- Funzionamento a secco, non richiede manutenzione
- Elevata insensibilità alla polvere
- Resistenza alla corrosione
- Debole usura, con ridotto coefficiente di attrito
- Peso ridotto grazie ad una combinazione alluminio-plastica
- Possibili velocità e accelerazione molto elevate
- Elementi di scivolamento intercambiabili in iglidur® J
- Materiali:
  - Corpo del carrello in plastica
  - Binari di alluminio anodizzato
- Perforazione standard simmetrica C5 = C6

**Ingombro ridotto**



## SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	5+	10+
Sc.	Prezzo	-6%	Su richiesta

Codice	Tipo	Massa (g)	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 4
NK02-80-1000	1 Guida (1000mm) + 1 carrello	1240	✓	107,79 €
NW02-80	1 carrello singolo	100	✓	14,25 €

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

## Altri prodotti...



HCV

Sistema di guida su binario a V Simple Select®, con carrello



PRF\_ECL

Fissaggio, Dado quadrato con linguetta - Inox



WJRM

Pattino ibrido Drylin® W, Cuscinetto ibrido



SSDB

Ingranaggio conico inox, 2:1



PR125

Piede fissabile con snodo a V poliammide, Ø 123



RFK38B

Riduttore ipoidale inox, fino a 200 Nm



LRRss

Interblocco di sicurezza, Chiusura a molla - inox



BL15

Rinvio angolare, da 1.10 a 6 Nm



PW\_PWG15

Vite senza fine di precisione, Inox



HTD8M\_20

Puleggia dentata di trasmissione tipo HTD, HTD8 Acciaio



ACLEPP

Angolare, 4 fori



RGS

Giunto senza gioco Rotex® GS, da 0.5 a 190Nm

## Prodotti correlati



NSKB

Guida mini Drylin® N, Rail end cap