






# Guida lineare mini DryLin® N

Carico ammissibile fino a 1 000N

NK80  
NW80

- Guida lineare con pattino di scivolamento polimerico
- Ingombro ridotto (altezza e superficie)
- Funzionamento a secco, non richiede manutenzione
- Elevata insensibilità alla polvere
- Resistenza alla corrosione
- Debole usura, con ridotto coefficiente di attrito
- Peso ridotto grazie ad una combinazione alluminio-plastica
- Possibili velocità e accelerazione molto elevate
- Elementi di scivolamento intercambiabili in iglidur® J
- Materiali:  
Corpo del carrello in plastica  
Binari di alluminio anodizzato
- Perforazione standard simmetrica C5 = C6

**Ingombro ridotto**



## SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	5+	10+
Sc.	Prezzo	-6%	Su richiesta

Codice	Tipo	Massa (g)	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 4
NK02-80-1000	1 Guida (1000mm) + 1 carrello	1240	✓	107,79 €
NW02-80	1 carrello singolo	100	✓	14,25 €

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

## Altri prodotti...



GE\_C

Snodo sferico, Cromo duro/PTFE



T25-6ECO

Puleggia dentata di posizionamento tipo T, Serie economica - T2.5 al...



RBNpl

Ruota girevole con piastra, Acciaio - caucciù



NKIB

Cuscinetto combinato con anello interno, Carico assiale bidirezionale



TB\_ECO

Ingranaggio conico - Acciaio C43 - ECO, 3:1




DIA

Pistoncino a molla, con anello



MSP19

Inserto con piastrina a incollare Masterplate®, Cilindrico con inse...



PB

Cuscinetto in plastica, Plastica - materiale sfere : inox



MDB\_MTB

Ingranaggio conico in plastica stampata , 3:1



G-ECO15

Ingranaggio dritto acciaio - serie ECO, Acciaio C45



G1

Ingranaggio dritto acciaio, Acciaio 20NCd2



BOXsap

Box kit di spine elastiche ISO8752, Box kit - elastica cilindrica IS...

## Prodotti correlati



NSKB

Guida mini Drylin® N, Rail end cap