






Guida lineare mini DryLin® N

Carico ammissibile fino a 1 000N

NK80
NW80

- Guida lineare con pattino di scivolamento polimerico
- Ingombro ridotto (altezza e superficie)
- Funzionamento a secco, non richiede manutenzione
- Elevata insensibilità alla polvere
- Resistenza alla corrosione
- Debole usura, con ridotto coefficiente di attrito
- Peso ridotto grazie ad una combinazione alluminio-plastica
- Possibili velocità e accelerazione molto elevate
- Elementi di scivolamento intercambiabili in iglidur® J
- Materiali:
 - Corpo del carrello in plastica
 - Binari di alluminio anodizzato
- Perforazione standard simmetrica C5 = C6

Ingombro ridotto



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	5+	10+
Sc.	Prezzo	-6%	Su richiesta

Codice	Tipo	Massa (g)	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 4
NK02-80-1000	1 Guida (1000mm) + 1 carrello	1240	✓	107,79 €
NW02-80	1 carrello singolo	100	✓	14,25 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



DTR
Pignone tendicatena,
Ruota dentata in
plastica



ZG1
Ingranaggio dritto in
plastica, Plastica
lavorata (delrin)




ACLALF
Piede regolabile,
Ideale per posti di
lavoro



DPAK_DKON
Piedino antivibrante
parabolico, Acciaio



BEAB
Manopola, stella,
antibatterico



CRM
Cremagliera in nylon
stampato, Nylon



VELprf
Supporto clip per
rotolo a strappo
fermacavi,
Poliammide



VAB
Flanged nut for ball
screw, For VAB
ballscrew




NK27
Guida mini Drylin® N,
Larghezza 27 mm



ERC
Terminale rapido per
cavi, A occhio



INS150
Inserto auto-
maschiante a passo



CAB
Cavo di fissaggio, Inox

Prodotti correlati



NSKB
Guida mini Drylin® N,
Rail end cap