






Carico ammissibile fino a 1 000N

NK80  
NW80

- Guida lineare con pattino di scivolamento polimerico
- Ingombro ridotto (altezza e superficie)
- Funzionamento a secco, non richiede manutenzione
- Elevata insensibilità alla polvere
- Resistenza alla corrosione
- Debole usura, con ridotto coefficiente di attrito
- Peso ridotto grazie ad una combinazione alluminio-plastica
- Possibili velocità e accelerazione molto elevate
- Elementi di scivolamento intercambiabili in iglidur® J
- Materiali:  
Corpo del carrello in plastica  
Binari di alluminio anodizzato
- Perforazione standard simmetrica C5 = C6

**Ingombro ridotto**



### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	5+	10+
Sc.	Prezzo	-6%	Su richiesta

Codice	Tipo	Massa (g)	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 4
NK02-80-1000	1 Guida (1000mm) + 1 carrello	1240	✓	107,79 €
NW02-80	1 carrello singolo	100	✓	14,25 €

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

## Altri prodotti...



UGPC

Unità di guida per cilindrico, Cuscinetto cotto



CM\_CO

Attrezzi Hygienic Usit® and Hygienic Design®, Protective inserts f...



RCX-6

Rondella sferica - DIN6319, convessa



HK

Accessorio di serraggio manuale, Serraggio manuale LWL



COA-COG

Staffa di montaggio per molla a gas, Staffa di montaggio piana per s...



LRM2

Dado trapezoidale, Bronzo - 2 filetti



M0

Coppia ruota e vite senza fine, Acciaio temprato



NCT

Giunto di collegamento, Ad angolo fisso



RFVcap

Coperchio di protezione inox,



GBSz

Vite a ricircolo di sfere, Dado cilindrico



HSS

Vite a spalla di precisione ISO7379,



PLC\_PLT

Magnete, Con foro maschiato

## Prodotti correlati



NSKB

Guida mini Drylin® N, Rail end cap