Combined bearings

New


NKXR Needle and cylindrical rollers

- **A combination bearing that can handle both axial and radial loads**
- As they are supplied without an internal ring; the shaft is used as a raceway and must therefore be hardened and ground.
- The axial bearing has a protective cap
- Materials:
  Steel
  Plastic end cap



Info

- When lubricated with grease, the maximum speed is reduced to 60% of that given in the table.
  (1)The axial load Fa should be 1-2 % of the dynamic load coefficient C (axial)



Mounting dimensions

DISCOUNTS


Qty	1+	6+	20+	40+	60+
Disc.	List	-10%	-15%	-20%	On request

Part number	Ød	Radial load (N) Dynamic (C)	Radial load (N) Static (Co)	Axial load(1) (N) Dynamic (C)	Axial load(1) (N) Static (Co)	Speed (rpm) Oil lubrificated	Weight (g)
NKXR15Z	15	10500	11500	13500	27500	12350	45
NKXR17Z	17	11000	14000	15000	32500	11400	53
NKXR20Z	20	15000	23000	23500	52500	9500	84
NKXR25Z	25	17000	29000	32000	75000	8100	125
NKXR30Z	30	21000	34000	34500	85000	7100	141
NKXR35Z	35	23500	40000	38000	98000	6200	165
NKXR40Z	40	25000	45000	54000	143000	5700	214
NKXR45Z	45	26500	51000	57000	162000	4750	260
NKXR50Z	50	36000	72000	60500	169000	4560	288


Part number	ØFw	ØD	ØD1 max	ØD2 max	C -0,25	C1 -0,2	C2	Ødw	Øda	Price each 1 to 5
NKXR15Z	15	24	28,1	29,20	23	9	6,5	15	23,7	38,96 €
NKXR17Z	17	26	30,1	31,20	25	9	8,0	17	25,7	41,85 €
NKXR20Z	20	30	35,1	36,20	30	10	10,5	20	30,7	52,00 €
NKXR25Z	25	37	42,1	43,20	30	11	9,5	25	37,7	56,66 €
NKXR30Z	30	42	47,1	48,20	30	11	9,5	30	42,7	63,64 €
NKXR35Z	35	47	52,1	53,20	30	12	9,0	35	47,7	76,84 €
NKXR40Z	40	52	60,1	61,20	32	13	10,0	40	55,7	88,74 €
NKXR45Z	45	58	65,2	66,50	32	14	9,0	45	60,5	101,68 €
NKXR50Z	50	62	70,2	71,50	35	14	10,0	50	65,5	115,13 €

Dimensions in mm

Altri prodotti...



Cinghia aperta al metro tipo RPP, RPP8 Poliuretano armatura in acciaio



Guida prodotto laterale piatta, Per imbottigliamento e imballaggio



Dado trapezoidale, Bronzo - 2 filetti



Piastrina di riscontro piatta per chiusura, 22mm




Rinvio angolare ad albero cavo, fino a 30 Nm



Inserto autofilettante, Box kit per materiali duri



Bullone a occhiello inox, Inox



Sistema di chiusura per profili alluminio, Squadra per blocca porta ...



Piede snodato tutto inox Ø30, Ø 30



Riduttore a ruota e vite senza fine, Albero



Guida lineare a sfere - Sfere acciaio, Binario -



Spur gear with clamp, Stainless steel 303

Prodotti correlati



Cuscinetto combinato senza anello interno, Needle and roller bearings



Cuscinetto a rulli conici, Acciaio



Cuscinetti a sfere - Accessorio, Ghiera KM



Cuscinetti a sfere - Accessorio, Ghiera autobloccante - anello di fr...