


## NKXR Needle and cylindrical rollers

- A combination bearing that can handle both axial and radial loads
- As they are supplied without an internal ring; the shaft is used as a raceway and must therefore be hardened and ground.
- The axial bearing has a protective cap
- Materials:  
Steel  
Plastic end cap



### Info

- When lubricated with grease, the maximum speed is reduced to 60% of that given in the table.
- (1) The axial load  $F_a$  should be 1-2 % of the dynamic load coefficient  $C$  (axial)

### DISCOUNTS Mounting dimensions

Qty	1+	6+	20+	40+	60+
Disc.	List -10%	-15%	-20%	-20%	On request

Part number	Ød	Radial load (N)		Axial load <sup>(1)</sup> (N)		Speed (rpm)		Weight (g)
		Dynamic (C)	Static (Co)	Dynamic (C)	Static (Co)	Oil lubricated		
NKXR15Z	15	10500	11500	13500	27500	12350		45
NKXR17Z	17	11000	14000	15000	32500	11400		53
NKXR20Z	20	15000	23000	23500	52500	9500		84
NKXR25Z	25	17000	29000	32000	75000	8100		125
NKXR30Z	30	21000	34000	34500	85000	7100		141
NKXR35Z	35	23500	40000	38000	98000	6200		165
NKXR40Z	40	25000	45000	54000	143000	5700		214
NKXR45Z	45	26500	51000	57000	162000	4750		260
NKXR50Z	50	36000	72000	60500	169000	4560		288

Part number	ØFw	ØD	ØD1 max	ØD2 max	C -0,25	C1 -0,2	C2	Ødw	Øda	Price each
										1 to 5
NKXR15Z	15	24	28,1	29,20	23	9	6,5	15	23,7	38,96 €
NKXR17Z	17	26	30,1	31,20	25	9	8,0	17	25,7	41,85 €
NKXR20Z	20	30	35,1	36,20	30	10	10,5	20	30,7	52,00 €
NKXR25Z	25	37	42,1	43,20	30	11	9,5	25	37,7	56,66 €
NKXR30Z	30	42	47,1	48,20	30	11	9,5	30	42,7	63,64 €
NKXR35Z	35	47	52,1	53,20	30	12	9,0	35	47,7	76,84 €
NKXR40Z	40	52	60,1	61,20	32	13	10,0	40	55,7	88,74 €
NKXR45Z	45	58	65,2	66,50	32	14	9,0	45	60,5	101,68 €
NKXR50Z	50	62	70,2	71,50	35	14	10,0	50	65,5	115,13 €

Dimensions in mm

## Altri prodotti...



PARF110

Piede senza snodo,  
Piede snodato  
oscillante fissabile  
Ø110



RFV40

Riduttore inox a ruota  
e vite senza fine, fino  
a 47 Nm



M0

Coppia ruota e vite  
senza fine, Acciaio  
non temprato



CDPC

Boccola di  
posizionamento,  
Acciaio



WJRM

Pattino ibrido Drylin®  
W, Cuscinetto ibrido



AT5M AT10M

Cinghia aperta al  
metro tipo AT, AT10  
Poliuretano armatura  
in acciaio



AC156-157

Riscontro per chiusura  
ad leva rigida ad  
anello, 25.5mm



ACLALF

Piede regolabile,  
Ideale per posti di  
lavoro



LVT

Mini martinetto  
motorizzato 1A, 1  
ampere



PTA40

Articulated foot with  
solid base foot Ø 40,  
3000N



H2

Ingranaggio elicoidale  
ad assi incrociati a  
90°, Plastica lavorata  
...



SDB

Pistoncino a molla -  
Supporto, fissaggio  
perpendicolare alla  
serratura

## Prodotti correlati




NKX

Cuscinetto combinato  
senza anello interno,  
Needle and roller  
bearings



QTR

Cuscinetto a rulli  
conici, Acciaio



KM

Cuscinetti a sfere -  
Accessorio, Ghiera KM



EAR

Cuscinetti a sfere -  
Accessorio, Ghiera  
autobloccante - anello di fr...