

# Morsetto porta fotocellule regolabile

## NPCR

## Plastica


- Per tubo rotondo o quadrato
- Materiali:
  - Corpo: poliammide rinforzata
  - Viti: inox

### Info.

- Venduto a multipli, contattateci

### Accessori

- Perni APB-F e APB-T
- Cellula



### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	30+	40+	60+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta

Codice	$\text{ØDF}$	$\text{ØDC}$	Massa (kg)	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 29
NPCR-10	10	8	0,02	✓	5,64 €
NPCR-12	12	10	0,02	✓	5,64 €
NPCR-14	14	12	0,02	✓	6,13 €

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

## Altri prodotti...



MEF

Cuscinetto cilindrico,  
Lega di ferro FP20  
autolubrificante  
METAFRAM



FF10

Riduttore ad alberi  
paralleli, da 0.78 a  
3.70 Nm



ES

Support base (tripod),  
Plastic



T2

Cinghia di  
posizionamento T,  
T2.5 Poliuretano  
armatura in acciaio



J53

Riduttore coassiale a  
treni paralleli, da 0.27  
a 0.90 - a treni para...



CHB

Braccio di reazione,  
Braccio di reazione  
per riduttori CHB



CHAR16046

Cerniera a molla,  
avvitabile



ACLBMC

Supporto per sensore  
per profili alluminio,  
Porta cellula



VPRA\_M

Volantino con  
impugnatura, Plastica  
termoindurente -



AT5P\_AT10P

Piastra di giunzione  
per cinghia AT, AT10



SLB

Pistoncino a molla,  
inox



PGR

Impugnatura cilindrica  
libera retraibile,  
Retraibile

## Prodotti correlati



APB\_T

Perno di fissaggio per  
morsetti, Maschiato



APB\_F

Perno di fissaggio per  
morsetti, Filettato



PCP

Kit connettori per  
portacellule, Pre-  
assemblato