

# Morsetto di collegamento a T



## NPTF20

per tubo da Ø10 a Ø14

- Per tubo rotondo o quadrato

- Materiali:



Corpo: poliammide rinforzata

Viti: inox

### Info.

- Venduto a multipli contattateci

Dettaglio X



### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	30+	40+	60+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta

Codice	Ø DF	∇ DC	Massa (kg)	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 29
NPTF20-10	10	8	0,03	✓	5,64 €
NPTF20-12	12	10	0,03	✓	5,64 €
NPTF20-14	14	12	0,03	✓	6,26 €

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

# NPTF20 Distanziale per porta tubo


## ENT

## Plastica


- Materiale: poliammide rinforzata

### Info.

- Venduto a multipli, contattateci



Esempio d'applicazione



### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	30+	40+	60+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta

Codice	H	Massa (kg)	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 29
NPTF20-ENT4	4	0,01	✓	2,98 €
NPTF20-ENT6	6	0,02	✓	2,98 €

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

## Altri prodotti...



BZY  
Antivibrante elastico cilindrico, Acciaio



GLT3E-50  
Guide telescopiche acciaio, Estensione extra



BABT  
Perno autobloccante, Inox temprato



CDGamme  
Molla di compressione DIN2095, DIN 2095



CNA-CNG  
Staffa di montaggio per molla a gas, Staffa di montaggio a squadra p...



AT5-16ECO  
Puleggia dentata di posizionamento tipo AT, Serie economica - AT5 al...



UCF  
Cuscinetto a flangia quadrata in ghisa, Ghisa



HG8-ECO  
Ingranaggio dritto acciaio, Acciaio C45



AZY  
Antivibrante elastico cilindrico, Acciaio



SRG  
Chiusura a leva regolabile, Corsa da 96mm a 121,7mm



BDM  
Perno ad innesto per boccia magnetica, Bloccaggio magnetico



BSPM  
Vite a ricircolo di sfere miniatura, Dado + vite a ricircolo di sfere

## Prodotti correlati



NPTF20  
Morsetto di collegamento, Fisso Ø10 a Ø14



APB\_T  
Perno di fissaggio per morsetti, Maschiato