

Morsetto di collegamento a T



NPTF20

per tubo da Ø10 a Ø14

- Per tubo rotondo o quadrato

- Materiali:



Corpo: poliammide rinforzata

Viti: inox

Info.

- Venduto a multipli contattateci

Dettaglio X



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	30+	40+	60+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta

Codice	Ø DF	∇ DC	Massa (kg)	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 29
NPTF20-10	10	8	0,03	✓	5,64 €
NPTF20-12	12	10	0,03	✓	5,64 €
NPTF20-14	14	12	0,03	✓	6,26 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

NPTF20 Distanziale per porta tubo


ENT

Plastica


- Materiale: poliammide rinforzata

Info.

- Venduto a multipli, contattateci



Esempio d'applicazione



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	30+	40+	60+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta

Codice	H	Massa (kg)	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 29
NPTF20-ENT4	4	0,01	✓	2,98 €
NPTF20-ENT6	6	0,02	✓	2,98 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



GBMF

Dado per vite a sfere,
Dado flangiato a
circuiti multipli



BAG0

Anello di bloccaggio,
Acciaio



METC

Cuscinetto a collare ,
Bronzo
autolubrificante



TOL

Testa orientabile,
Lunga




CHMR75

Riduttore a ruota e
vite senza fine, fino a
298 Nm



PSPT

Manopola a pressione,
PVC



M0

Coppia ruota e vite
senza fine , Plastica
lavorata (delrin)




HTD5M_15

Puleggia dentata di
trasmissione tipo
HTD, HTD5 Acciaio



ACLCHARJ

Cerniera ad avvitare,
Adjust in 2 directions



PRT

Corona girevole
Iglidur®, Iglidur®,
alluminio e inox



NCT

Giunto di
collegamento, Ad
angolo fisso



PCS37K

Pignone a catena
dentatura temprata,
9.525mm (DIN06B-1)

Prodotti correlati



NPTF20

Morsetto di
collegamento,
Distanziale Ø10 a Ø14



APB_T

Perno di fissaggio per
morsetti, Maschiato