

Morsetto di collegamento a T



NPTF20

per tubo da Ø10 a Ø14

- Per tubo rotondo o quadrato

- Materiali:



Corpo: poliammide rinforzata

Viti: inox

Info.

- Venduto a multipli contattateci

Dettaglio X



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	30+	40+	60+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta

Codice	Ø DF	∇ DC	Massa (kg)	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 29
NPTF20-10	10	8	0,03	✓	5,64 €
NPTF20-12	12	10	0,03	✓	5,64 €
NPTF20-14	14	12	0,03	✓	6,26 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

NPTF20 Distanziale per porta tubo


ENT

Plastica


- Materiale: poliammide rinforzata

Info.

- Venduto a multipli, contattateci



Esempio d'applicazione



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	30+	40+	60+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta


Codice	H	Massa (kg)	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 29
NPTF20-ENT4	4	0,01	✓	2,98 €
NPTF20-ENT6	6	0,02	✓	2,98 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



CHA1056_U20
Cerniera ad avvitare,
Sezione 90X60



LAT1
Attuatore lineare a
motore 1A, 1 ampere



CHC
Vite a testa cava
esagonale CHC,
Acciaio classe 12.19



CM_CO
Attrezzi Hygienic
Usit® and Hygienic
Design®, Protective
inserts f...



GFX
Giunto a dentatura
bombata serie
economica, Acciaio e
poliammide



RMSA
Deceleratore,
Regolabile



AHEX
Riduttore manuale,
Barra esagonale




RBGtc
Ruota girevole a foro
centrale, Acciaio -
gomma grigia



ESCON
Accessori per
variatore di velocità



PDM_PDV
Detectable plastic
palm grip, by metal



M1
Coppia ruota e vite
senza fine , Plastica



CHB
Single output shaft,
For CHB gearbox

Prodotti correlati



NPTF20
Morsetto di
collegamento,
Distanziale Ø10 a Ø14



APB_T
Perno di fissaggio per
morsetti, Maschiato