

# Morsetto di collegamento a T


per tubo da Ø14 a Ø20

## NPTF30

- Per tubo rotondo o quadrato
- Materiali:  
Corpo: poliammide rinforzata  
Viti: inox

### Accessori

- Perni APB-F e APB-T



### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	30+	40+	60+
Sc.	Prezzo -5%	-10%	Su richiesta	

Codice	Ø DF	∇ DC	Massa (kg)	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 29
NPTF30-14	14	12	0,09	✓	12,39 €
NPTF30-16	16	14	0,09	✓	12,39 €
NPTF30-18	18	16	0,09	✓	12,39 €
NPTF30-20	20	18	0,09	✓	12,39 €

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm


## Distanziale per porta tubo NPTF30

### Plastica ENT


- Materiale: poliammide rinforzata

### Info.

- Venduto a multipli, contattateci



Esempio d'applicazione



### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	30+	40+	60+
Sc.	Prezzo -5%	-10%	Su richiesta	

Codice	H	Massa (kg)	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 29
NPTF30-ENT10	10	0,03	✓	3,15 €

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

## Altri prodotti...



EBM

Cavallotto in acciaio,  
Acciaio



NCT

Giunto di  
collegamento, Ad  
angolo fisso



M0

Coppia ruota e vite  
senza fine , Acciaio  
temprato



CHARcav

Cerniera a molla, to  
install



MLY

Grillo con chiodo ad  
occhiello, Acciaio



PR85

Piede fissabile con  
snodo - poliammide, Ø  
83



FBL4004\_K32

Spazzola al metro,  
Polipropilene nero  
striato (PP)



H3

Ingranaggio elicoidale  
ad assi incrociati a  
90°, Acciaio 20NCD2



SRP

Spina cilindrica  
ISO8752, elastica ISO



PSPD18

Manopola a pressione,  
PVC nero



PRF\_PL\_9090

Elementi di giunzione,  
Piastra di fissaggio -



ACL-FPA

Accessori per pannelli,  
Morsetto angolare

## Prodotti correlati



NPTF30

Morsetto di  
collegamento,  
Distanziale Ø14 a Ø20



APB\_T

Perno di fissaggio per  
morsetti, Maschiato