





- Per tubo rotondo Ø14 à Ø20
- Materiali:
Corpo: poliammide rinforzata
Viti: inox

Info.

- Venduto a multipli, contattateci

Accessori

- Assi APB-F e APB-T



↑
Esempi
d'applicazione

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	30+	40+	60+
Sc.	Prezzo -5%	-10%	Su richiesta	

Codice	ØDF1	ØDF2	Massa (kg)	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 29
NPTR14-14	14	14	0,07	✓	6,45 €
NPTR14-15	14	15	0,07	-	6,45 €
NPTR14-16	14	16	0,07	-	6,45 €
NPTR15-15	15	15	0,07	-	6,45 €
NPTR15-16	15	16	0,07	-	6,45 €
NPTR16-16	16	16	0,07	✓	6,45 €
NPTR18-18	18	18	0,07	✓	6,45 €
NPTR20-20	20	20	0,07	✓	6,45 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



CF
Perno folle, Standard -
acciaio



BEAB
Manopola, stella,
antibatterico



PRFSRAD
Sistema di chiusura
per profili alluminio,
Serratura doppia
rapida a...



LRX
Guida lineare a rulli,
Carello - da 9410 N a
101000 N



GCT
Copiglia per tubo, Clip
per tubo



PR125
Piede fissabile con
snodo - poliammide, Ø
123



PCLA_M
Maniglia a ripresa -
femmina, Plastica



TBE16
Economic mini-table
with trapezoidal
leadscrew, 5kg




M0
Coppia ruota e vite
senza fine, Acciaio
non temprato



SHS
Vite a spalla inox 303,
Inox 303



S2B
Supporto corto per
manicotto chiuso a
sfere, Chiuso - Corto



RPP14
Cinghia di
trasmissione RPP,
RPP14

Prodotti correlati



APB_F
Perno di fissaggio per
morsetti, Filettato



APB_T
Perno di fissaggio per
morsetti, Maschiato



NSA
Connettore rinvio
d'angolo, Articolato