

- Morsetto con testa regolabile
- Materiale:
inox


Applicazione

- Supporto di sensori, assemblaggio di tubi per mini-strutture


Accessori

- Da combinare con i manicotti **MBF** (p.18) e gli assi **APBC** (p.17)

Speciale agroalimentare



Esempio di applicazione



SCONTI PER QUANTITÀ

| | | | | |
|-----|--------|-----|------|--------------|
| Qtà | 1+ | 5+ | 10+ | 20+ |
| Sc. | Prezzo | -5% | -10% | Su richiesta |

| Codice | Per asse ØA1 | Filettatura ØM1 | Per asse ØA2 | Filettatura ØM2 | Utilizzare con manicotto | Stock* | Prezzo unit. da 1 a 4 |
|----------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------------------|--------|--------------------------|
| NRR8-8 | 8 | M12x1,5 | 8 | M12x1,5 | MBF8-12 | ✓ | 16,27 € |
| NRR8-10 | 8 | M12x1,5 | 10 | M14x1,5 | MBF8-12/MBF10-14 | - | 16,37 € |
| NRR8-12 | 8 | M12x1,5 | 12 | M16x1,5 | MBF8-12/MBF12-16 | - | 16,77 € |
| NRR10-10 | 10 | M14x1,5 | 10 | M14x1,5 | MBF10-14 | ✓ | 16,56 € |
| NRR10-12 | 10 | M14x1,5 | 12 | M16x1,5 | MBF10-14/MBF12-16 | - | 16,67 € |
| NRR12-12 | 12 | M16x1,5 | 12 | M16x1,5 | MBF12-16 | ✓ | 16,98 € |

*Nei limiti della disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



BOXKK

Box kit di chiavette,
Box kit - Acciaio o
inox



FHCSS

Vite a testa svasata
piana, Inox A2 - DIN
7991



EHD08-3

Riduttore coassiale,
da 20 a 50 Nm




SSBRA

Ingranaggio conico
inox, 1:1



BPTRW

Piastra inox a saldare
tonda, A saldare



IN2

Ingranaggio interno,
Plastica lavorata
(delrin)




PFL

P-FLEX, Vite a
pressione



B3PAN

Panamech, Multi-
Beam inox, Inox - con
ganascia di serraggio



RPPM

Cinghia aperta al
metro tipo RPP, RPP8
Poliuretano armatura
in acciaio



PO

Maniglia a ponte -
Multi-settore, Foro
liscio



GCH

Guida lineare a sfere
Eco, economica



PX

Riduttore a ruota e
vite senza fine, Albero
doppio in uscita per
rid...

Prodotti correlati



APBC

Supporto per sensore,
Tubo di collegamento
per morsetto



MBF

Manicotto filettato di
bloccaggio, Montaggio
e regolazione rapidi