

- Morsetto con testa regolabile
- Materiale:
inox

Applicazione

- Supporto di sensori, assemblaggio di tubi per mini-strutture


Accessori

- Da combinare con i manicotti **MBF** (p.18) e gli assi **APBC** (p.17)

Speciale agroalimentare



Esempio di applicazione



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	5+	10+	20+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta

Codice	Per asse ØA1	Filettatura ØM1	Per asse ØA2	Filettatura ØM2	Utilizzare con manicotto	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 4
NRR8-8	8	M12x1,5	8	M12x1,5	MBF8-12	✓	16,27 €
NRR8-10	8	M12x1,5	10	M14x1,5	MBF8-12/MBF10-14	-	16,37 €
NRR8-12	8	M12x1,5	12	M16x1,5	MBF8-12/MBF12-16	-	16,77 €
NRR10-10	10	M14x1,5	10	M14x1,5	MBF10-14	✓	16,56 €
NRR10-12	10	M14x1,5	12	M16x1,5	MBF10-14/MBF12-16	-	16,67 €
NRR12-12	12	M16x1,5	12	M16x1,5	MBF12-16	✓	16,98 €


*Nei limiti della disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



ZG0

Ingranaggio dritto in plastica, Plastica lavorata (delrin)



LAT2

Attuatore lineare a motore 2A, 2 ampere



PW_PWG05

Vite senza fine di precisione, Inox



DOMI30

Kit di raccordo, Kit di raccordo XY



AT5M AT10M

Cinghia aperta al metro tipo AT, AT5 Poliuretano armatura in acciaio



SLBS

Pistoncino a molla, Tutto inox




J64

Riduttore coassiale a treni paralleli, da 0.57 a 2.25 Nm - a treni p...



MHX

Manicotto esagonale maschiato, Esagonale - inox



BLHM60

Rinvio angolare, fino a 70 Nm



SH0

Ingranaggio elicoidale ad assi paralleli,



ACLERP

Rulliera, Senza guida laterale



MACss

Moschettone inox, Inox

Prodotti correlati



APBC

Supporto per sensore, Tubo di collegamento per mossetto



MBF

Manicotto filettato di bloccaggio, Montaggio e regolazione rapidi