

- Morsetto con testa regolabile
- Materiale:
inox

Applicazione

- Supporto di sensori, assemblaggio di tubi per mini-strutture


Accessori

- Da combinare con i manicotti **MBF** (p.18) e gli assi **APBC** (p.17)

Speciale agroalimentare



Esempio di applicazione



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	5+	10+	20+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta

Codice	Per asse ØA1	Filettatura ØM1	Per asse ØA2	Filettatura ØM2	Utilizzare con manicotto	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 4
NRR8-8	8	M12x1,5	8	M12x1,5	MBF8-12	✓	16,27 €
NRR8-10	8	M12x1,5	10	M14x1,5	MBF8-12/MBF10-14	-	16,37 €
NRR8-12	8	M12x1,5	12	M16x1,5	MBF8-12/MBF12-16	-	16,77 €
NRR10-10	10	M14x1,5	10	M14x1,5	MBF10-14	✓	16,56 €
NRR10-12	10	M14x1,5	12	M16x1,5	MBF10-14/MBF12-16	-	16,67 €
NRR12-12	12	M16x1,5	12	M16x1,5	MBF12-16	✓	16,98 €

*Nei limiti della disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



MEB
Ingranaggio conico in
plastica stampata, 1:1



NT62
Riduttore coassiale a
treni paralleli, da 6 a
18 Nm - a treni
parall...



GCL
Guida lineare a sfere
Eco, economica



DER80
Motore inox AC
asincrono da 0,55 a
0,75kW, 0.55 a
0.75kW



CLB_T
Maniglia a ripresa,
Zamak



CTZY
Antivibrante elastico
sgolato, Acciaio



PX
Riduttore a ruota e
vite senza fine, Albero
doppio in uscita per
rid...



VAP
Magnete con foro
centrale, Con foro
centrale



BSPT
Morsetto per guide,
Rondo



CM_CO
Attrezzi Hygienic
Usit® and Hygienic



ZG2
Ingranaggio dritto in
plastica, Plastica



ATZYSS
Antivibrante elastico
inox sgolato, Inox

Prodotti correlati



APBC
Supporto per sensore,
Tubo di collegamento
per morsetto



MBF
Manicotto filettato di
bloccaggio, Montaggio
e regolazione rapidi