

- Morsetto con testa regolabile
- Materiale:
inox

Applicazione

- Supporto di sensori, assemblaggio di tubi per mini-strutture


Accessori

- Da combinare con i manicotti **MBF** (p.18) e gli assi **APBC** (p.17)

Speciale agroalimentare



Esempio di applicazione



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	5+	10+	20+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta

Codice	Per asse ØA1	Filettatura ØM1	Per asse ØA2	Filettatura ØM2	Utilizzare con manicotto	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 4
NRR8-8	8	M12x1,5	8	M12x1,5	MBF8-12	✓	16,27 €
NRR8-10	8	M12x1,5	10	M14x1,5	MBF8-12/MBF10-14	-	16,37 €
NRR8-12	8	M12x1,5	12	M16x1,5	MBF8-12/MBF12-16	-	16,77 €
NRR10-10	10	M14x1,5	10	M14x1,5	MBF10-14	✓	16,56 €
NRR10-12	10	M14x1,5	12	M16x1,5	MBF10-14/MBF12-16	-	16,67 €
NRR12-12	12	M16x1,5	12	M16x1,5	MBF12-16	✓	16,98 €

*Nei limiti della disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



PRF-SCREEN-4

Screen support,
Support with 4 axes of
rotation



HK

Accessorio di
serraggio manuale,
Serraggio manuale
LRX



TBD

Tavola di
posizionamento a
passo inverso
manuale, 40kg



CLR2

Ingranaggio dritto in
plastica stampata ,
Nylon stampato



BOX-CSss

Fascette di serraggio,
Valigetta di fascette
inox



S2B

Supporto corto per
manicotto chiuso a
sfere, Chiuso - Corto



BPMc

Pressore a molla con
intaglio e puntale a
sfera, Corpo inox 303
+ ce...




NRV

Morsetto incrociato,
Montaggio e
regolazione rapidi



SLH-M

Dado per bloccaggio a
leva, Dado con



VAB

Vite a ricircolo di sfere
al metro, Vite a sfere



RAM35

Riduttore manuale,
Rinvio angolare



AT5-BAR

Barra dentata, AT5

Prodotti correlati



APBC

Supporto per sensore,
Tubo di collegamento
per morsetto



MBF

Manicotto filettato di
bloccaggio, Montaggio
e regolazione rapidi