

Morsetto incrociato

Stock Inx

NRV

Montaggio e regolazione rapidi

- Morsetto incrociato fisso a 90°
- Materiale:
inox

Applicazione


- Supporto di sensori, assemblaggio di tubi per mini-strutture

Accessori


- Da combinare con i manicotti MBF (p.18) e gli assi APBC (p.17)



Speciale agroalimentare



Esempio di applicazione



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	5+	10+	20+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta

Codice	Per asse ØA1	Filettatura ØM1	Per asse ØA2	Filettatura ØM2	Utilizzare con manicotto	Stock*	Prezzo Unif. da 1 a 4
NRV8-8	8	M12x1,5	8	M12x1,5	MBF8-12	✓	10,45 €
NRV8-10	8	M12x1,5	10	M14x1,5	MBF8-12/MBF10-14	✓	10,56 €
NRV8-12	8	M12x1,5	12	M16x1,5	MBF8-12/MBF12-16	✓	10,99 €
NRV10-10	10	M14x1,5	10	M14x1,5	MBF10-14	✓	10,63 €
NRV10-12	10	M14x1,5	12	M16x1,5	MBF10-14/MBF12-16	-	10,75 €
NRV12-12	12	M16x1,5	12	M16x1,5	MBF12-16	✓	11,06 €

*Nei limiti della disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



ZDB

Ingranaggio conico in plastica, 2:1



CLG1

Ingranaggio dritto in plastica stampata, Nylon stampato



ZG2

Ingranaggio dritto in plastica, Plastica lavorata (delrin)




GG3

Ingranaggio dritto rettificato, Acciaio trattato



PTA80

Piede snodato con base stampata Ø80, Ø 80



LSM

Vite trapezoidale inox 316L, Inox - 1 filetto



HRV

Sistema di guida su binario a V Simple Select®, Binario con carrello



CHAPAM

Cerniera a testa piatta a saldare, Acciaio




MEP

Impugnatura cilindrica libera, Fissa



LRR

Chiavistello con perno prismatico, Gancio



PM2

Coppia ruota e vite senza fine, Plastica lavorata (delrin)



PPS

Anello di sollevamento, Gancio universale ad avvitare

Prodotti correlati



APBC

Supporto per sensore, Tubo di collegamento per morsetto



MBF

Manicotto filettato di bloccaggio, Montaggio e regolazione rapidi