

# Morsetto incrociato

Stock Inx

## NRV

## Montaggio e regolazione rapidi

- Morsetto incrociato fisso a 90°
- Materiale:  
inox

### Applicazione


- Supporto di sensori, assemblaggio di tubi per mini-strutture

### Accessori


- Da combinare con i manicotti MBF (p.18) e gli assi APBC (p.17)



Speciale agroalimentare



Esempio di applicazione



### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	5+	10+	20+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta

Codice	Per asse ØA1	Filettatura ØM1	Per asse ØA2	Filettatura ØM2	Utilizzare con manicotto	Stock*	Prezzo Unif. da 1 a 4
NRV8-8	8	M12x1,5	8	M12x1,5	MBF8-12	✓	10,45 €
NRV8-10	8	M12x1,5	10	M14x1,5	MBF8-12/MBF10-14	✓	10,56 €
NRV8-12	8	M12x1,5	12	M16x1,5	MBF8-12/MBF12-16	✓	10,99 €
NRV10-10	10	M14x1,5	10	M14x1,5	MBF10-14	✓	10,63 €
NRV10-12	10	M14x1,5	12	M16x1,5	MBF10-14/MBF12-16	-	10,75 €
NRV12-12	12	M16x1,5	12	M16x1,5	MBF12-16	✓	11,06 €

\*Nei limiti della disponibilità - Dimensioni in mm

## Altri prodotti...



UFX

Giunto elastico  
Uneflex®, economica



ACLBDB

Sistema di chiusura  
per profili alluminio,  
Fermo a 2 sfere



AFM

Cuscinetto a collare,  
Polimero alimentare



RAG

Guida di scorrimento  
a rullini,



SCR

Accessori per ventosa,  
Adattatore per inserto



PSG055

Ingranaggio dritto di  
precisione, Inox 316



Q6

Cuscinetto radiale a  
sfere, Acciaio



GLT2-17

Guide telescopiche  
per montaggio in  
scanalatura,  
Estensione parziale



NPTF20

Morsetto di  
collegamento,  
Distanziale Ø10 a Ø14



PRF1932

Profilato alluminio  
standard, 19 x 32 mm



AT10-BAR

Barra dentata, AT10



H0

Ingranaggio elicoidale  
ad assi incrociati a  
90°, Acciaio 20NCD2

## Prodotti correlati



APBC

Supporto per sensore,  
Tubo di collegamento  
per morsetto



MBF

Manicotto filettato di  
bloccaggio, Montaggio  
e regolazione rapidi