

- Morsetto incrociato fisso a 90°
- Materiale:  
inox

### Applicazione


- Supporto di sensori, assemblaggio di tubi per mini-strutture

### Accessori


- Da combinare con i manicotti MBF (p.18) e gli assi APBC (p.17)



Speciale agroalimentare



Esempio di applicazione



### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	5+	10+	20+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta

Codice	Per asse ØA1	Filettatura ØM1	Per asse ØA2	Filettatura ØM2	Utilizzare con manicotto	Stock*	Prezzo Unif. da 1 a 4
NRV8-8	8	M12x1,5	8	M12x1,5	MBF8-12	✓	10,45 €
NRV8-10	8	M12x1,5	10	M14x1,5	MBF8-12/MBF10-14	✓	10,56 €
NRV8-12	8	M12x1,5	12	M16x1,5	MBF8-12/MBF12-16	✓	10,99 €
NRV10-10	10	M14x1,5	10	M14x1,5	MBF10-14	✓	10,63 €
NRV10-12	10	M14x1,5	12	M16x1,5	MBF10-14/MBF12-16	-	10,75 €
NRV12-12	12	M16x1,5	12	M16x1,5	MBF12-16	✓	11,06 €

\*Nei limiti della disponibilità - Dimensioni in mm

## Altri prodotti...



SLBWSS  
Pistoncino a molla, Da saldare - inox



PW\_PWG05  
Vite senza fine di precisione, Acciaio



PM3  
Coppia ruota e vite senza fine, Acciaio non temprato



PRF\_T  
Squadra di giunzione, Angolare di rinforzo



DOMI80  
Slitta di regolazione Domino 80, Slitta DOMILINE 80



SUP  
Calettatore di bloccaggio autocentrante acciaio, Senza ghiera



ACL-FPA  
Accessori per pannelli, Morsetto di fissaggio



NT62  
Riduttore coassiale a treni paralleli, da 6 a 18 Nm - a treni parall...



CHAGC-AL  
Cerniera ad avvitare, Sfilabile



SUA4\_L  
Giunzione per catena al metro, Maglia di giunzione - acciaio



CF  
Perno folle, Standard - acciaio



CHAsb28  
Cerniera senza perno in rotoli, Cerniera in polimero

## Prodotti correlati



APBC  
Supporto per sensore, Tubo di collegamento per morsetto



MBF  
Manicotto filettato di bloccaggio, Montaggio e regolazione rapidi