Morsetto incrociato



NRV

Montaggio e regolazione rapidi

- Morsetto incrociato fisso a 90°
- Materiale:

Applicazione

- Supporto di sensori, assemblaggio di tubi per mini-strutture

Accessori


 Da combinare con i manicotti MBF (p.18) e gli assi APBC (p.17)



Speciale agroalimentare



Esempio di applicazione



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	Qtà 1+		10+	20+		
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta		

Codice	Per asse ØA1	Filettatura ØM1	Per asse ØA2	Filettatura ØM2	Utilizzare con manicotto S	tock*	Prezzo Unit. da 1 a 4
NRV8-8	8	M12x1,5	8	M12x1,5	MBF8-12	V	10,45 €
NRV8-10	8	M12x1,5	10	M14x1,5	MBF8-12/MBF10-14	V	10,56 €
NRV8-12	8	M12x1,5	12	M16x1,5	MBF8-12/MBF12-16	~	10,99 €
NRV10-10	10	M14x1,5	10	M14x1,5	MBF10-14	~	10,63 €
NRV10-12	10	M14x1,5	12	M16x1,5	MBF10-14/MBF12-16	-	10,75 €
NRV12-12	12	M16x1,5	12	M16x1,5	MBF12-16	~	11,06 €

*Nei limiti della disponibilità - Dimensioni in mm



Altri prodotti...



Cremagliera in nylon stampato. Nylon



Anello di arresto esterno DIN471, esterno DIN 471



Ingranaggio dritto acciaio, Acciaio 20NCD2



Pistoncino a molla -Supporto, fissaggio perpendicolare alla serratura



Cinghia aperta al metro tipo T, T5 Poliuretano armatura in acciaio



Ingran. dritto di precisione trattato skiving, Acciaio 20NCD2 cement...



Volantino a tre razze, Poliammide



Valigetta di guarnizioni toriche in nitrile, 3.00 x 1.50mm a 30.20 x...



Guida mini Drylin® N, Larghezza 40 mm



Pistoncino a molla, miniatura



Adjusts in 2 directions



Coppia ruota e vite senza fine , Acciaio temprato

Prodotti correlati



Supporto per sensore, Tubo di collegamento per morsetto



Manicotto filettato di bloccaggio, Montaggio e regolazione rapidi