

- Morsetto incrociato fisso a 90°
- Materiale:
inox

Applicazione


- Supporto di sensori, assemblaggio di tubi per mini-strutture

Accessori


- Da combinare con i manicotti MBF (p.18) e gli assi APBC (p.17)



Speciale agroalimentare



Esempio di applicazione



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	5+	10+	20+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta


Codice	Per asse ØA1	Filettatura ØM1	Per asse ØA2	Filettatura ØM2	Utilizzare con manicotto	Stock*	Prezzo Unif. da 1 a 4
NRV8-8	8	M12x1,5	8	M12x1,5	MBF8-12	✓	10,45 €
NRV8-10	8	M12x1,5	10	M14x1,5	MBF8-12/MBF10-14	✓	10,56 €
NRV8-12	8	M12x1,5	12	M16x1,5	MBF8-12/MBF12-16	✓	10,99 €
NRV10-10	10	M14x1,5	10	M14x1,5	MBF10-14	✓	10,63 €
NRV10-12	10	M14x1,5	12	M16x1,5	MBF10-14/MBF12-16	-	10,75 €
NRV12-12	12	M16x1,5	12	M16x1,5	MBF12-16	✓	11,06 €

*Nei limiti della disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



Pignone a catena -
Inox, 15.875mm (DIN
08B-1)



Coppia ruota e vite
senza fine, Plastica
lavorata (delrin)




Dado esagonale -
DIN934, Acciaio (Class
6[8])



Serracavo, Acciaio



Ingranaggio dritto
acciaio - serie ECO,
Acciaio C45



Volantino a 6 lobi,
Duroplast - Acciaio



Chiusura a leva
regolabile, Corsa da
118mm a 130,5mm



Valigetta di
guarnizioni toriche in
nitrile, Flange seals



Deceleratore, Ghiera
d'arresto



Magnete piatto, With
threaded hole



Alimentazione, 10 A



Albero scanalato a
sfere, Carello - da 514
N a 15386 N

Prodotti correlati



Supporto per sensore,
Tubo di collegamento
per morsetto



Manicotto filettato di
bloccaggio, Montaggio
e regolazione rapidi