

- Morsetto incrociato fisso a 90°
- Materiale:
inox

Applicazione


- Supporto di sensori, assemblaggio di tubi per mini-strutture

Accessori


- Da combinare con i manicotti **MBF** (p.18) e gli assi **APBC** (p.17)



Speciale agroalimentare



Esempio di applicazione



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	5+	10+	20+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta

Codice	Per asse ØA1	Filettatura ØM1	Per asse ØA2	Filettatura ØM2	Utilizzare con manicotto	Stock*	Prezzo Unif. da 1 a 4
NRV8-8	8	M12x1,5	8	M12x1,5	MBF8-12	✓	10,45 €
NRV8-10	8	M12x1,5	10	M14x1,5	MBF8-12/MBF10-14	✓	10,56 €
NRV8-12	8	M12x1,5	12	M16x1,5	MBF8-12/MBF12-16	✓	10,99 €
NRV10-10	10	M14x1,5	10	M14x1,5	MBF10-14	✓	10,63 €
NRV10-12	10	M14x1,5	12	M16x1,5	MBF10-14/MBF12-16	-	10,75 €
NRV12-12	12	M16x1,5	12	M16x1,5	MBF12-16	✓	11,06 €

*Nei limiti della disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



BABS303

Perno autobloccante
inox 303, Inox 303




T10_21_AL

Puleggia dentata di
posizionamento tipo
T, Serie economica -
T10 all...



GE32

Chiusura a leva rigida
ad anello, Standard



GPLac

Scovolo, acciaio



SLV

Attrezzo di bloccaggio
a leva verticale, A
leva verticale - inox




PRF4545

Profilato inox
standard, 45 x 45 mm



EP7

Indicatore di posizione
elettronico, 5 cifre



BIMSS

Pistoncino a molla,
Miniatura inox




BAG-MI

Anello di serraggio
con intaglio e



SR

Cremagliera sezione
stretta, Inox



RPP

Piastra di giunzione
per cinghia RPP, RPP8



S_ZZ

Cuscinetto radiale a
sfere, Inox

Prodotti correlati



APBC

Supporto per sensore,
Tubo di collegamento
per morsetto



MBF

Manicotto filettato di
bloccaggio, Montaggio
e regolazione rapidi