Morsetto incrociato

Stock Inx

NRV — Montaggio e regolazione rapidi

- ***Morsetto incrociato fisso a 90°***
- *Materiale:*
  inox

Applicazione

- *Supporto di sensori, assemblaggio di tubi per mini-strutture*

Accessori

- *Da combinare con i manicotti* **MBF** *(p.18) e gli assi* **APBC** *(p.17)*

Speciale agroalimentare



Esempio di applicazione



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	5+	10+	20+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta

Codice	Per asse ØA1	Filettatura ØM1	Per asse ØA2	Filettatura ØM2	Utilizzare con manicotto	Stock*	Prezzo Unit. da 1 a 4
NRV8-8	8	M12x1,5	8	M12x1,5	MBF8-12	✔	10,45 €
NRV8-10	8	M12x1,5	10	M14x1,5	MBF8-12/MBF10-14	✔	10,56 €
NRV8-12	8	M12x1,5	12	M16x1,5	MBF8-12/MBF12-16	✔	10,99 €
NRV10-10	10	M14x1,5	10	M14x1,5	MBF10-14	✔	10,63 €
NRV10-12	10	M14x1,5	12	M16x1,5	MBF10-14/MBF12-16	-	10,75 €
NRV12-12	12	M16x1,5	12	M16x1,5	MBF12-16	✔	11,06 €

**Nei limiti della disponibilità - Dimensioni in mm*

Altri prodotti...

Terminale rapido per cavi, Terminale filettato

Variatore di velocità 3A, 3 A

Spina cilindrica , standard ISO 2338

Guarnizione in gomma, Diverso dall'aggancio

Slitta di regolazione Domino 30, Slitta DOMILINE 30 con contatore e ...

Cuscinetti a sfere - Accessorio, Ghiera autobloccante - anello di fr...

Elementi di giunzione, Piastra di fissaggio - 90x90 mm

Manopola a pressione, PVC nero

Supporto avvitabile per rotolo a strappo fermacavi,



Panel accessories, Guarnizione - Ø 6mm

Anello di tenuta per vite trapezoidale, Alluminio

Guarnizione in gomma, Da agganciare

Prodotti correlati



Supporto per sensore, Tubo di collegamento per morsetto

Manicotto filettato di bloccaggio, Montaggio e regolazione rapidi