




- Per guida lineare
- Supporto chiuso per manicotto chiuso
- Consegnato senza manicotto
- Materiale:  
Alluminio

### Opzioni

- Non dimenticare il manicotto, vedere **KB, TK, RJUM**



### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	5+	10+	25+
Sc.	Prezzo	-6%	-12%	Su richiesta

Codice	Per albero		H	h +0,01/- 0,02	A	L +0,3	N1	N2	N3	E1 +/-0,2	E2 +/-0,2	Ød1	Ød2	ØM	M	Prezzo unit. da 1 a 4
	Ød	ØD														
NSB12	12	22	35	18	43	39	13	25	10	23	32	4,2	8	M5	✓	38,92 €
NSB16	16	26	42	22	53	43	13	30	12	26	40	5,2	10	M6	✓	44,19 €
NSB20	20	32	50	25	60	54	18	34	13	32	45	6,8	11	M8	✓	48,40 €
NSB25	25	40	60	30	78	67	22	40	15	40	60	8,6	15	M10	✓	61,05 €
NSB30	30	47	70	35	87	79	22	48	16	45	68	8,6	15	M10	✓	70,56 €
NSB40	40	62	90	45	108	91	26	60	20	58	86	10,3	18	M12	✓	113,72 €

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

## Altri prodotti...



RPCtcss  
Ruota girevole a foro centrale, Inox - Poliammide - a doppio bloccag...



DOMI50  
Slitta di regolazione Domino 50, Slitta DOMILINE 50



SDC  
Boccole di posizionamento per pistoncino a molla, Per puntale da Ø4...



RPC  
Ruota, Poliammide



BABtss  
Perno autobloccante inox 303, Inox 303



ERC  
Terminale rapido per cavi, A occhio



PRF\_GAL  
Rotella per profilo alluminio, Rotella liscia



SRG  
Chiusura a leva regolabile, Corsa da 77,3mm a 83mm



SCH  
Attrezzo di bloccaggio a tirante, A tirante orizzontale - acciaio



RAGFLOW  
Rotaia a rulli Floway2®, Rotaia a rulli



CHML40  
Riduttore a ruota e vite senza fine, fino a 57 Nm - Con limitatore d...



AT5-25ECO  
Puleggia dentata di posizionamento tipo AT, Serie economica - AT5 al...

## Prodotti correlati



KB\_UU  
Manicotto a sfere di precisione, Di precisione - acciaio



TK  
Manicotto a sfere autoallineante Topball, Autoallineante,



Albero per guida  
lineare, Inox temprato



Albero in alluminio  
per guida lineare,  
Alluminio