




- Per guida lineare
- Supporto chiuso per manicotto chiuso
- Consegnato senza manicotto
- Materiale:
Alluminio

Opzioni

- Non dimenticare il manicotto, vedere **KB, TK, RJUM**



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	5+	10+	25+
Sc.	Prezzo	-6%	-12%	Su richiesta

Codice	Per albero		H	h +0,01/- 0,02	A	L +0,3	N1	N2	N3	E1 +/-0,2	E2 +/-0,2	Ød1	Ød2	ØM	M	Prezzo unit. da 1 a 4
	Ød	ØD														
NSB12	12	22	35	18	43	39	13	25	10	23	32	4,2	8	M5	✓	38,92 €
NSB16	16	26	42	22	53	43	13	30	12	26	40	5,2	10	M6	✓	44,19 €
NSB20	20	32	50	25	60	54	18	34	13	32	45	6,8	11	M8	✓	48,40 €
NSB25	25	40	60	30	78	67	22	40	15	40	60	8,6	15	M10	✓	61,05 €
NSB30	30	47	70	35	87	79	22	48	16	45	68	8,6	15	M10	✓	70,56 €
NSB40	40	62	90	45	108	91	26	60	20	58	86	10,3	18	M12	✓	113,72 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



SDG_SS
Supporto con tirante ad occhio, Inox



MDB_MTB
Ingranaggio conico in plastica stampata, 3:1



SLB
Pistoncino a molla, acciaio classe 5.8



RBGtc
Ruota girevole a foro centrale, Acciaio - gomma grigia - a doppio bl...



BTCW
Tappo inox per tubo quadrato, A saldare



PRF_PA
Elementi di giunzione, Piastra di adattamento



BPF_LSS
Supporto a flangia ovale a carico leggero inox, Inox



CLAT
Maniglia a ripresa Hygienic Usit®, Inox



DOMI50
Accessori di collegamento, Leva di



NKIA
Cuscinetto combinato con anello interno,



PRF4545
Profilato alluminio standard, 45 x 45 mm



FR
Inserti filettati, Acciaio

Prodotti correlati



KB_UU
Manicotto a sfere di precisione, Di precisione - acciaio



TK
Manicotto a sfere autoallineante Topball, Autoallineante,



Albero per guida
lineare, Inox temprato



Albero in alluminio
per guida lineare,
Alluminio