



- Per guida lineare
- Supporto aperto per maniccotto aperto
- Consegnato senza maniccotto
- Materiale:
Alluminio
- Montaggio con anelli di arresto

Opzioni

- Non dimenticare il maniccotto, vedere KB-OP,TK-OP

Vantaggi

- Ideale per uso su alberi lunghi sostenuti da supporti per limitare la flessione



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	5+	10+	25+
Sc.	Prezzo	-6%	-12%	Su richiesta

Codice	Per albero Ød	ØD	H	h	A	L	E1	E2	N1
NSO12	12	22	28	18	43	39	23	32	11
NSO16	16	26	35	22	53	43	26	40	13
NSO20	20	32	42	25	60	54	32	45	18
NSO25	25	40	51	30	78	67	40	60	22
NSO30	30	47	60	35	87	79	45	68	22
NSO40	40	62	77	45	108	91	58	86	26

Codice	N2	N3	Ød1	Ød2	ØM	W	Massa (g)	Stock*	Prezzo Unit. da 1 a 4
NSO12	23,5	8	4,2	8	M5	7,0	110	✓	58,96 €
NSO16	30,0	12	5,2	10	M6	9,4	170	✓	61,05 €
NSO20	34,0	13	6,8	11	M8	10,2	300	✓	67,37 €
NSO25	40,0	15	8,6	15	M10	12,5	570	✓	81,05 €
NSO30	48,0	16	8,6	15	M10	13,9	860	-	95,83 €
NSO40	60,0	20	10,3	18	M12	18,0	1600	✓	161,15 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



G0

Ingranaggio dritto
acciaio, Acciaio
20NCD2



GLB

Piccolo volano a 6
alette, Tecnopolimero
- Ottone



BH02

Cuscinetto radiale
flangiato, Montaggio
con circlips



PRF_CHA

Cerniera ad avvitare,
Su facciata



CLG1

Ingranaggio dritto in
plastica stampata,
Nylon stampato



PRF-SRA-78

Sistema di chiusura
per profili alluminio,
Serratura rapida
autobloc...



ZHG5

Ingranaggio dritto in
plastica, Plastica
lavorata (delrin)




AKN

Giunto a soffietto
Gerwah®, da 22 a
180Nm



BOX-TOR-INCH

Valigetta di
guarnizioni toriche in
nitrile, For fasteners



AC

Piastrina di riscontro,
15mm



CLASS

Maniglia a ripresa -
maschio, Inox



ACM_AZ


Aggancio per tirante
chiusura in gomma,
Aggancio

Prodotti correlati



KB_OP

Manicotto a sfere di
precisione, Di
precisione - acciaio



FTSN

Albero supportato per
guida lineare, Albero
acciaio / supporto
allu...



S20

Supporto corto per
manicotto aperto a
sfere, Aperto - corto