



- Per guida lineare
- Supporto aperto per maniccotto aperto
- Consegnato senza maniccotto
- Materiale:
Alluminio
- Montaggio con anelli di arresto

Opzioni

- Non dimenticare il maniccotto, vedere KB-OP,TK-OP

Vantaggi

- Ideale per uso su alberi lunghi sostenuti da supporti per limitare la flessione



SCONTI PER QUANTITÀ


Qtà	1+	5+	10+	25+
Sc.	Prezzo	-6%	-12%	Su richiesta

Codice	Per albero Ød	ØD	H	h	A	L	E1	E2	N1
NSO12	12	22	28	18	43	39	23	32	11
NSO16	16	26	35	22	53	43	26	40	13
NSO20	20	32	42	25	60	54	32	45	18
NSO25	25	40	51	30	78	67	40	60	22
NSO30	30	47	60	35	87	79	45	68	22
NSO40	40	62	77	45	108	91	58	86	26

Codice	N2	N3	Ød1	Ød2	ØM	W	Massa (g)	Stock*	Prezzo Unit. da 1 a 4
NSO12	23,5	8	4,2	8	M5	7,0	110	✓	58,96 €
NSO16	30,0	12	5,2	10	M6	9,4	170	✓	61,05 €
NSO20	34,0	13	6,8	11	M8	10,2	300	✓	67,37 €
NSO25	40,0	15	8,6	15	M10	12,5	570	✓	81,05 €
NSO30	48,0	16	8,6	15	M10	13,9	860	-	95,83 €
NSO40	60,0	20	10,3	18	M12	18,0	1600	✓	161,15 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



Cinghia aperta al metro tipo RPP, RPP5 Poliuretano armatura in acciaio



Ingranaggio conico in plastica stampata, 2:1



Elementi di ancoraggio, Base di ancoraggio




Chiusura ¼ di giro - Piastra di bloccaggio, Montaggio con contro...



Ingranaggio dritto di precisione, Acciaio 20NCD2 cementato temprato




Morsetto porta guide, Conico doppio



Coppia ruota e vite senza fine, Plastica lavorata (delrin)



Ingranaggio conico in acciaio, 2:1



Chiusura a leva regolabile, Corsa da



Connettore di serraggio, Parallela



Piede snodato con base stampata Ø80, Ø




Maglia rapida, Inox

Prodotti correlati



Manicotto a sfere di precisione, Di precisione - acciaio



Albero supportato per guida lineare, Albero acciaio / supporto allu...



Supporto corto per manicotto aperto a sfere, Aperto - corto