

# Morsetto base a 90°

Stock Inx

## NSP

## Montaggio e regolazione rapidi

- Morsetto compatibile con le scanalature a T larghezza 8mm
- Materiale:  
inox

### Applicazione

- Supporto di sensori, assemblaggio di tubi per mini-strutture

### Accessori


- Da combinare con i manicotti MBF (p.18) e gli assi APBC (p.17)



Speciale agroalimentare



Esempio di applicazione



### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	5+	10+	20+
Sc. Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta	


Codice	Per asse ØA	Filettatura ØM	H	B	L	Utilizzare con manicotto	Stock*	Prezzo Unit. da 1 a 4
NSP8-12	8	M12x1,5	0-10	8	13	MBF8-12	✓	16,98 €
NSP10-14	10	M14x1,5	0-10	8	13	MBF10-14	✓	17,20 €
NSP12-16	12	M16x1,5	0-10	8	13	MBF12-16	✓	17,49 €

\*Nei limiti della disponibilità - Dimensioni in mm

## Altri prodotti...



BAG  
Anello di bloccaggio in acciaio, Acciaio



G1  
Ingranaggio dritto acciaio, Acciaio 20NCD2



NSB  
Supporto standard per manicotto chiuso a sfere, Chiuso - Lungo



TS01\_TW01  
Guida lineare su binario Drylin® T, fino al 7000 N



METEB  
Barre autolubrificanti, Bronzo BP25



CHTRB  
Riduttore a rinvio angolare a L o a T, fino a 4,7 Nm



T5-10ECO  
Puleggia dentata di posizionamento tipo T, Serie economica - T5 allu...



VELprf  
Supporto clip per rotolo a strappo fermacavi, Poliammide



SFE  
Testa a snodo femmina, Inox / PTFE



NIN  
Dado autofrenante, Inox A2



H02  
Giunto cardanico semplice ad aghi, Sollecitazioni intense



GEC  
Chiusura a leva in gomma con aggancio, Bloccabile

## Prodotti correlati



MBF  
Manicotto filettato di bloccaggio, Montaggio e regolazione rapidi



APBC  
Supporto per sensore, Tubo di collegamento per morsetto