

Morsetto base a 90°

Stock Inx

NSP

Montaggio e regolazione rapidi

- Morsetto compatibile con le scanalature a T larghezza 8mm
- Materiale:
inox

Applicazione


- Supporto di sensori, assemblaggio di tubi per mini-strutture

Accessori


- Da combinare con i manicotti MBF (p.18) e gli assi APBC (p.17)



Speciale agroalimentare



Esempio di applicazione



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	5+	10+	20+
Sc. Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta	

Codice	Per asse ØA	Filettatura ØM	H	B	L	Utilizzare con manicotto	Stock*	Prezzo Unit. da 1 a 4
NSP8-12	8	M12x1,5	0-10	8	13	MBF8-12	✓	16,98 €
NSP10-14	10	M14x1,5	0-10	8	13	MBF10-14	✓	17,20 €
NSP12-16	12	M16x1,5	0-10	8	13	MBF12-16	✓	17,49 €

*Nei limiti della disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...




BLOC
Accessori per porte,
Arresto per porta



EKGS
Giunto senza gioco
Gerwah®, da 0.5 a
35Nm



TS01_TW01
Guida lineare su
binario Drylin® T, fino
al 7000 N



PTR
Pignone tendicatena,
Per applicazioni
correnti



ACLBDB
Sistema di chiusura
per profili alluminio,
Fermo a 2 sfere



LRRR
Latch with locking
system, Aluminium



CM_CO
Attrezzi Hygienic
Usit® and Hygienic
Design®, Protective
inserts f...



H2
Ingranaggio elicoidale
ad assi incrociati a
90°, Acciaio 20NCD2



UGH20
Unità di guida tipo H,
Per martinetti Ø20



HTD5M_15
Puleggia dentata di
trasmissione tipo



Q6
Cuscinetto radiale a
sfere, Acciaio



RPB
Vite a ricircolo di
sfere, Supporto

Prodotti correlati



MBF
Manicotto filettato di
bloccaggio, Montaggio
e regolazione rapidi



APBC
Supporto per sensore,
Tubo di collegamento
per morsetto