Morsetto base a 90°

Stock Inx

NSP — Montaggio e regolazione rapidi

- ***Morsetto compatibile con le scanalature a T larghezza 8mm***
- *Materiale:*
  inox




Applicazione

- *Supporto di sensori, assemblaggio di tubi per mini-strutture*


Accessori


- *Da combinare con i manicotti* **MBF** *(p.18) e gli assi* **APBC** *(p.17)*

Speciale agroalimentare



Esempio di applicazione





SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	5+	10+	20+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta

Codice	Per asse ØA	Filettatura ØM	H	B	L	Utilizzare con manicotto	Stock*	Prezzo Unit. da 1 a 4
NSP8-12	8	M12x1,5	0-10	8	13	MBF8-12	✔	16,98 €
NSP10-14	10	M14x1,5	0-10	8	13	MBF10-14	✔	17,20 €
NSP12-16	12	M16x1,5	0-10	8	13	MBF12-16	✔	17,49 €

**Nei limiti della disponibilità - Dimensioni in mm*

Altri prodotti...


GGB

Dado ad alette, Cieco


BH01

Cuscinetto radiale flangiato, Montaggio : pressione e colla


KON


Piedino antivibrante cilindrico, Inox


NPTF30

Morsetto di collegamento, Distanziale Ø14 a Ø20


BAC105

Contenitore a becco, 8mm


PM3

Ruota per vite senza fine, Plastica lavorata (delrin)


BETA

Copiglia beta, Beta


RTN

Giunto Bowex ®, a dentatura bombata, Nylon


KKSS

Chiavetta rettangolare , Inox


RBGpl

Ruota girevole con piastra, Acciaio - gomma grigia


UFX

Giunto elastico Uneflex®, economica



GAE

Chiusura a leva con serratura, senza serratura

Prodotti correlati


MBF

Manicotto filettato di bloccaggio, Montaggio e regolazione rapidi


APBC

Supporto per sensore, Tubo di collegamento per morsetto