

Morsetto base a 90°

Stock Inx

NSP

Montaggio e regolazione rapidi

- Morsetto compatibile con le scanalature a T larghezza 8mm
- Materiale:
inox

Applicazione


- Supporto di sensori, assemblaggio di tubi per mini-strutture

Accessori


- Da combinare con i manicotti MBF (p.18) e gli assi APBC (p.17)



Speciale agroalimentare



Esempio di applicazione



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	5+	10+	20+
Sc. Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta	

Codice	Per asse ØA	Filettatura ØM	H	B	L	Utilizzare con manicotto	Stock*	Prezzo Unit. da 1 a 4
NSP8-12	8	M12x1,5	0-10	8	13	MBF8-12	✓	16,98 €
NSP10-14	10	M14x1,5	0-10	8	13	MBF10-14	✓	17,20 €
NSP12-16	12	M16x1,5	0-10	8	13	MBF12-16	✓	17,49 €

*Nei limiti della disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



DKGS

Giunto senza gioco Gerwah®, da 0.5 a 3Nm




PCS50SS

Pignone a catena - Inox, 12.7mm (DIN 08B-1)



DOMI80

Accessori di collegamento, Piatto girevole



M0

Vite senza fine , Plastica lavorata (delrin)



RURt

Ruota girevole a foro centrale, Poliuretano - Mozzo alluminio (Ultra...



S4

Pignone a catena - Inox, 4mm



ETQ

Porta etichette per profili alluminio, Porta etichette



VLBS

Anello di sollevamento, Articolato - a saldare



CLG2

Ingranaggio dritto in plastica stampata ,



BPM

Pressore a molla con intaglio e puntale a



BOX-TOR-H

Valigetta di guarnizioni toriche in



SLBWSS

Pistoncino a molla, Da saldare - inox

Prodotti correlati



MBF

Manicotto filettato di bloccaggio, Montaggio e regolazione rapidi



APBC

Supporto per sensore, Tubo di collegamento per morsetto